

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

日置 HIOKI 日本 Phase Detector 検相器(非接触式) 修理可能 校正可能



特長 ●光る矢印でよりわかりやすく、金属非接触で安全作業ができるスモールクリップタイプの検相器です。
●金属非接触のクリップで、電線の被覆の上からクリップするだけで安全に検相作業を行うことができます。
●矢印ランプで工事報告用の写真撮影が簡単にできます。 ●LEDとブザー音で三相電源の相順を簡単に直感的に確認できます。

仕様 ●幅×奥行×高さ:70×30×75mm ●電源:単3乾電池(R6P)×2本(付属)

製造国 ●日本

②校正書類= 検査成績書・校正証明書・トレスビリティ体系図 (注文時、ユーザー情報が必要です)		品番	被測定導体径 (mm)	対応電池 ¥225 (税抜価格)
		PD3129	2.4~17	発注コード 423-4103 単3
		PD3129-10	7~40	品番 TLR6G-P4S 4本入

発注単位1台 (価格改定日 20.04) 日置電機㈱[782010]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	校正書類	動作電圧範囲	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
778-1334	PD3129	¥20,000	¥20,000	-	AC70~600V	1	200	335(124)
778-1342	PD3129-10	¥23,000	¥23,000	-	AC70~1000V	1	240	418(103)
★117-0600	PD3129SYORUI3TENTUKI	¥28,000	¥28,000	○	AC70~600V	1	200	3(34)
★117-6895	PD3129-10SYORUI3TENTUKI	¥31,000	¥31,000	○	AC70~1000V	1	240	3(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-720-560 http://www.hioki.co.jp/



日置 HIOKI 日本 Digital Phase Detector 電圧計付検相器(非接触式) New 修理可能 校正可能



特長 ●被覆電線を挟むだけで素早く三相電源の確認、検査を完了できます。 ●金属非接触で電圧測定ができます。 ●1回の測定で、検相・線間電圧の確認・検査が完了します。

用途 ●三相電路の電気工事の確認に。 ●電気改修工事の確認に。

仕様 ●幅×奥行×高さ:84×46×146mm
●電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属) ●最大定格電力:3VA
●連続使用時間:5時間(表示部バックライトオフ、待機状態にて)
●保護等級:本体IP54 (EN60529) (電圧センサ部を除く)

製造国 ●日本

②校正書類= 検査成績書・校正証明書・トレスビリティ体系図 (注文時、ユーザー情報が必要です)		品番	被測定導体径 (mm)	対応電池 ¥225 (税抜価格)
		PD3259-50	2.4~17	発注コード 423-4103 単3
		PD3259-50SYORUI3TENTUKI	7~40	品番 TLR6G-P4S 4本入

発注単位1台 (価格改定日 20.04) 日置電機㈱[782010]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	校正書類	動作電圧範囲	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
263-1003	PD3259-50	¥88,000	¥88,000	-	AC90~520V	1	590	-
★263-1004	PD3259-50SYORUI3TENTUKI	¥96,000	¥96,000	○	AC90~520V	1	590	-

☎商品のお問い合わせ:0120-720-560 http://www.hioki.co.jp/



長谷川電機 HASEGAWA 日本 Low voltage phase checker 低圧相回転計 修理可能



特長 ●絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。
●本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。

仕様 ●幅×奥行×高さ:72×25.5×78mm
●電源:単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)
●適用回路:三相3線式、三相4線式
●対象電線サイズ:2mm²~100mm² (仕上り外径φ2.8~22mm)

製造国 ●日本

対応電池 ¥225 (税抜価格) 発注コード 423-4073 単4 品番 TLR03G-P4S 4本入

発注単位1台 (価格改定日 19.06) 長谷川電機工業㈱[764261]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	動作電圧範囲	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★202-8925	HPL-200	¥25,000	¥25,000	AC80~600V	1	190	10(334)

☎商品のお問い合わせ:06-6429-6144 http://www.hasegawa-elec.co.jp/

共立 KYORITSU 日本 Phase Indicator 検相器(非接触式) 修理可能



特長 ●電線の被覆の上から安全に測定が可能です。 ●配電盤の中に設置できるマグネット付きです。
●LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認ができます。

仕様 ●幅×奥行×高さ:61×36×112mm
●電源:単3アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属)
●被測定導体径:2.4~30mm

製造国 ●日本

対応電池 ¥225 (税抜価格) 発注コード 423-4103 単3 品番 TLR6G-P4S 4本入

発注単位1台 (価格改定日 19.06) 共立電気計器㈱[338977]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	動作電圧範囲	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
479-6632	KEW8035	¥18,800	¥18,800	AC70~1000V	1	380	146(66)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1172 http://www.kew-ltd.co.jp/

共立 KYORITSU 日本 Phase Indicator デジタル検相器



特長 ●相順および欠相をLEDとブザーでチェック可能なデジタル検相器です。
●ワニグチとプローブの付替えが可能です。様々な現場に対応できます。

仕様 ●幅×奥行×高さ:59×23×82mm
●電源:不要

製造国 ●日本

発注単位1台 (価格改定日 19.06) 共立電気計器㈱[338977]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	動作電圧範囲	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
479-6624	KEW8033	¥9,000	¥9,000	AC200~480V	1	200	59(62)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1172 http://www.kew-ltd.co.jp/

マルチ MULTI 日本 Phase Detector 三相検相器 修理可能



特長 ●欠相・相回転方向をLED表示します。
●500Vまで連続使用が可能です。

仕様 ●幅×奥行×高さ:50×25×100mm
●電源:回路電圧により供給

製造国 ●日本

発注単位1台 (価格改定日 19.06) マルチ計測器㈱[906216]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	動作電圧範囲	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-5615	MT-606	¥6,000	¥6,000	AC100~500V	1	150	54(66)

☎商品のお問い合わせ:03-3251-7013 http://www.multimic.com/