

現場重視のこだわり設計！

表示部

「すっきりスケール」

3レンジや4レンジでも見やすい

50V/ 10MΩ
125V/ 20MΩ
250V/ 50MΩ
500V/100MΩ

100MΩ
共通目盛

* 25/50/125Vの3レンジIR 4030は20MΩの共通目盛です。

従来の目盛板(3レンジタイプ)



耐衝撃設計



「ドロッププルーフ」

万ーコンクリート上1mの高さから落としても十分耐える設計配慮



ライト

「白色LED照明」

薄暗い現場での作業をサポート

- 光るスケール
- 照らすLEDライト



- 活線警告表示

「赤色LED点灯」

測定端子間にAC20V以上の電圧があると点灯
自動放電中の電圧もチェック (DC20V以上)

BATT

- 電池消耗を知らせるLED



安全への配慮と簡単な操作

ファンクションスイッチで試験電圧を設定し、メジャースイッチを押すだけで絶縁抵抗を測定できます。

ファンクションスイッチ

試験電圧が3レンジ、4レンジの機種では、誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ用途別のレンジ配置にしています。

メジャースイッチ

親指だけで操作できるようにデザインされています。

スイッチを押して測定



スイッチを起こして連続測定もできます。



選べるテストリード

IR 40XX-10
テストリード 9787 付



IR 40XX-11
スイッチ付きリード 9788-01 付

