

ブラシレス®ドライバー
パルスシステム内蔵

BLG-BC2 BLG-BC2シリーズ
(DCタイプ)

熟練工
SHIKU REN



もう人の経験やスキルに頼らなくて大丈夫。
これで誰でも熟練工に。

- モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。
- 異種ネジの混入、ネジ浮き、カムアウト、下穴摩損、ネジの噛み込み、ポカよけ等の検出が可能です。
- シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
- ダイレクトティーチングで簡単設定になりました。

レバースタート式

Lever Start Type

プッシュ/レバー両用スタート式

Two-way Start System

BLG-4000BC2



重さ:370g

BLG-5000BC2



重さ:425g

高速回転仕様

単位: mm

BLG-5000BC2-15



重さ:425g

高速回転仕様

BLG-5000BC2-18



重さ:425g

高トルク仕様

BLG-5000BC2-HT



重さ:425g

BLG-BC2シリーズ仕様

Specifications

機種名		BLG-4000BC2	BLG-5000BC2	BLG-5000BC2-15	BLG-5000BC2-18	BLG-5000BC2-HT
出力トルク 範囲	N·m	0.1 - 0.55	0.2 - 1.2	0.3 - 1.0	0.5 - 1.5	0.5 - 2.0
	(kgf·cm)	(1 - 5.5)	(2 - 12)	(3 - 10)	(5 - 15)	(5 - 20)
トルク切替		無段階調整	無段階調整	無段階調整	無段階調整	無段階調整
無負荷回転速度 (r.p.m) ±10%	HI	1,000	1,000	1,500	1,800	730
	LOW	690	690	1,000	1,200	—
締付可能 ねじ目安 (mm)	小ねじ	1.4 - 2.6	2.0 - 3.0	2.3 - 3.0	2.3 - 3.0	2.0 - 4.0
	タッピンねじ	1.4 - 2.3	2.0 - 3.0	2.0 - 2.6	2.0 - 2.6	2.0 - 3.0
ビット 受け口	ハイスシャンク (標準)	H4	H4	H4	H5 と 5HEX (両用受口)	H5 と 5HEX (両用受口)
	六角シャンク	1/4HEX	H5 と 5HEX (両用受口) 又は 1/4HEX	H5 と 5HEX (両用受口) 又は 1/4HEX	1/4HEX	1/4HEX
適合電源	T-45BL	○	○	○★	—	○★
	T-70BL	○	○	○★	○★	○★
添付品 ハイスシャンク ビット各 1 本	H4	+ #0 (φ2.5×40mm) + #1 (φ4.0×40mm)	+ #1 (φ4.0×40mm) + #2 (φ4.0×40mm)	+ #1 (φ4.0×40mm) + #2 (φ4.0×40mm)	/	
	H5	+ #1 (φ5.0×60mm) + #2 (φ5.0×60mm)	+ #1 (φ5.0×60mm) + #2 (φ5.0×60mm)	+ #1 (φ5.0×60mm) + #2 (φ5.0×60mm)		
スプリング		白色スプリング				
ドライバーコード長 (m)		2m(6P)				
六角L型レンチ		対辺 5mm 1 本				

ご注意:六角シャンクをご注文の場合、ビットは添付していません。規定の寸法 (P.59参照) を市販品でお求め下さい。

★印の機種は、電源HI(DC30V)の出力に設定してご使用下さい。LOW(DC20V)出力はドライバー性能を十分に発揮できない場合があります。