

コードレス コーキングガン (蓄電池・充電器別売)

MULTI VOLT **18V** スライド式電池のみ対応

- コードレスで押し出しスムーズ
- 逆さ置き可能(特許出願中)でシーリング剤の先端が床につくのを防ぐ
- ダイヤル変速+無段変速トリガ採用で最適なスピードに調整可能
- 後ダレ防止機構付で液ダレ軽減



蓄電池は付属しておりません。

NEW
AC 18DA
(NN) ¥24,400
本体のみ 蓄電池・充電器別売

別売部品 コードレスコーキングガン

■600mlホルダ 吸込式(パール缶)、ソーセージ形対応



■800mlホルダ カートリッジ式対応



形名	押し出し速度 mm/s	最大押し出し力 N	ストローク mm	質量	1充電当たりの作業量(目安)* (BSL 36A18使用時)			標準付属品
					シーリング剤(シリコン系)ノズル径φ5mm	シーリング剤(ウレタン系)ノズル径φ10mm	根本バンド(アクリル系)ノズル径φ8mm	
AC 18DA	0~14	3,000	216(標準付属品: 300mlホルダ) 340(別売: 600mlホルダ、800mlホルダ)	2.7	約415本	約455本	約415本	フック、保護メガネ

* 数値は参考値です。材料や条件により異なります。

コードレス USBアダプタ (蓄電池・充電器別売)

MULTI VOLT **18V** **14.4V** スライド式電池のみ対応

- コードレスヘッドライト、レーザー墨出し器の電源やUSB接続機器の充電などにも使用可能
- (注) USB接続機器の充電などには、別途市販のUSBケーブルが必要です。



蓄電池は付属しておりません。

BSL 18UA(SA)
コードNo.0037-5209
¥4,700

10.8V
BCL-10UB *
コードNo.0037-5208
¥4,500
蓄電池は付属しておりません。
*在庫僅少品

レーザー墨出し器 (回転微調整機構付) (1年間無償修理対応)

IP54* **レーザー光** **グリーンレーザー** **垂直3本・水平・地墨点・鉛直・大矩・通り芯**

ライン切替 2モード 高輝度/省エネ/通常切替 受光器対応 受光器付 本体のみ

UG 25MG * (J) ¥249,000 (N) ¥224,000

電池寿命(アルカリ乾電池 全ライン)
約2時間(高輝度モード)
約5時間(通常(受光器)モード)
約11時間(省エネモード)

標準付属品・別売部品(P.213) *在庫僅少品

形名	出力端子	最大出力	質量 kg	外形寸法 mm
BSL 18UA(SA)	USB端子(Aタイプ)2個、DC 12V端子1個	USB DC 5V (計2.0A)、DC 12V (2.0A)	0.16(蓄電池除く)	縦75×横92×高さ56
BCL-10UB	USB端子(Aタイプ)1個、DC 10.8V端子1個	USB DC 5V (2.0A)、DC 10.8V(2.0A)	0.13(蓄電池除く)	縦62×横93×高さ90

形名	使用距離 (m)	レーザー光 波長(nm)	レーザー 出力	指示精度	線幅	大矩 直角度	自動補正 範囲	使用時間 ² (全ライン照射)	電源	質量 kg	標準付属品
UG 25MG	15・25 (受光器)	可視光半導体レーザーライン520 地墨点635	1.0mW以下 (クラス2 ³⁾)	水平・垂直ライン ±1mm/10m	水平・垂直ライン 1.5mm/5m	90°±0.01° (±1mm/5m)	±2° 範囲外の時ライン消灯	高輝度モード 約2時間 受光器モード 約5時間 省エネモード 約11時間	・単3乾電池(4本) ・ACアダプタ[別売]使用時: 100V ・コードレスUSBアダプタ[別売]使用時: 当社コードレス用蓄電池14.4V/18V リチウムイオン電池(スライド式)、マルチボルタ蓄電池 ・DCアダプタ[別売]使用時: 当社コードレス用蓄電池9.6/12V ニカド電池・ニッケル水素電池、14.4Vリチウムイオン電池(差し込み式)	1.3 (乾電池含む)	三脚アタッチメント、ケース、乾電池

電池別連続使用時間 [連続光全ライン点灯時] (目安)

形名	グリーンレーザー	アルカリ乾電池	コードレスUSBアダプタ使用
UG 25MG	高輝度モード 約2時間 省エネモード 約11時間	約2時間 約11時間	約13時間 (BSL 1460装着時) 約15時間 (BSL 1860装着時) 約34時間 (BSL 1460装着時) 約39時間 (BSL 1860装着時)

*【IP54】本製品は国際規格(IEC)等に規定された、電気機器の保護等級を示すIP54(防じん、防滴)に適合しています。 *1 JIS C 6802:2014によるレーザークラス。
*2 アルカリ乾電池使用時、作業内容や電池の種類により異なる場合があります。大容量の充電式電池使用により使用時間を延ばせます。測定対象表面からのレーザー光の反射特性や周囲の明るさにより、変動する場合があります。

標準付属品・別売部品 旧形UG 25MB3 / UG 25MY2 / UG 25MBY2 / UG 25MBCY2

<p>■リモコン受光器 (旧形UG 25MBCY2(J)のみ標準付属)</p> <p>レーザー光の見えにくい明るい場所での作業が行えます。受光距離切替機能付で高精度なライン検出が可能です。</p> <p>クランプ(単体) コードNo.324897 ¥2,900</p>	<p>■受光器 UG 25MB3(J) (旧形UG 25MY2(J)/MBY2(J))のみ標準付属</p> <p>レーザー光の見えにくい明るい場所での作業が行えます。適用機種: UG 25MB3 (旧形UG 25MY2 / MBY2)</p> <p>受光器セット コードNo.0037-0137* ¥41,000 クランプ(単体) コードNo.370139 ¥3,300</p>	<p>■エレベーター式三脚(地墨点对应)</p> <p>機体の設置高さを変えて作業する場合にお使いください。</p> <p>450~1,300mm (三脚ねじW5/8) コードNo.0032-6674 ¥7,800 560~1,600mm (三脚ねじW5/8) コードNo.0033-0112* ¥12,200 (0033-0112)</p> <p>ゴム足 石突き</p>
<p>■コードレスUSBアダプタ (BSL 18UA(SA))</p> <p>本体側面のアダプタ用ジャックに接続することで、当社コードレス工具用蓄電池を電源として使用できます。※USBケーブルも合わせてご購入ください。</p> <p>当社コードレス工具用蓄電池 ◎14.4V/18Vリチウムイオン電池(スライド式) マルチボルタ蓄電池</p> <p>コードレスUSBアダプタ BSL 18UA(SA) コードNo.0037-5209 ¥4,700 USBケーブル コードNo.338858 ¥1,400</p>	<p>■DC変換ジャック UG 25MB3に標準付属</p> <p>コードレスUSBアダプタ、ACアダプタ、DCアダプタを取付ける際に使用します。</p> <p>適用機種: UG 25MB3 コードNo.370143 ¥1,400</p>	<p>■三脚アダプタ 標準付属</p> <p>三脚を使用する際に必ず取付けてください。</p> <p>適用機種: UG 25MB3 (旧形UG 25MY2 / MBY2 / MBCY2) コードNo.370699 ¥4,400</p>
<p>■整準台</p> <p>三脚や軽天マウントにセットした状態で水準調整が行えます。</p> <p>コードNo.0032-2410 ¥10,100</p>	<p>■メガネ</p> <p>赤色レーザー光が視認しやすくなります。</p> <p>コードNo.0032-5276* ¥2,100</p>	<p>■ACアダプタ (旧形UG 25MY2/MBY2/MBCY2)に標準付属</p> <p>本体側面のアダプタ用ジャックに接続することで、AC100Vを電源として使用できます。適用機種: 旧形UG 25MY2 / MBY2 / MBCY2) コードNo.0033-0165* ¥5,000</p>

¥00,000: 下線の付いた価格は、2022年7月以降の改訂価格です。 ¥00,000: 下線の付いた価格は、2022年10月以降の改訂価格です。

*在庫僅少品

締付け
穴あけ
研削
研磨
ブロー
クリーナ
丸のこ・その他
セーパー
その他
切削・ホソ穴
釘打機
エア工具
コンプレッサ
木工機械
周辺機器
その他
園芸工具
エンジン工具
高圧洗浄機
アクセサリ