

コードレスインパクトドライバ FWH 12DAL

10.8V リチウムイオン電池 最大トルク **110N・m**

- ▶ 強力トルクでパワフルな締付
- ▶ 白色LEDライト搭載

別売部品

フック
コードNo. 372229 ¥340
トラスネジ M4
コードNo. 337357 ¥160



1.5 Ah (2ES) ¥19,300

BSL 1215×2個・急速充電器UC 12SL(約22分)・ケース付



コードレスインパクトドライバ FWH 18DA

18V リチウムイオン電池 最大トルク **140N・m**

- ▶ 小形軽量で使いやすい
- ▶ 白色LEDライト搭載
- ▶ カラープレート取付可能

別売部品

フックセット
コードNo. 375800
¥420



2.0 Ah (BG) ¥19,800

BSL 1820M×1個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付



2.0 Ah (2BG) ¥27,000

BSL 1820M×2個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付



コードレスインパクトドライバ FWH 14DGL

14.4V リチウムイオン電池 最大トルク **140N・m**

1.3 Ah (2LEGK) ¥24,300

BSL 1415S×2個・急速充電器UC 18YKSL(約35分)・ケース付



在庫僅少品

3.0 Ah (2LSGK) ¥33,500

BSL 1430×2個・急速充電器UC 18YKSL(約90分)・ケース付



コードレスインパクトドライバ FWH 14DF

14.4V リチウムイオン電池 最大トルク **140N・m**

- ▶ パワフル140N・m
- ▶ 白色LEDライト搭載
- ▶ カラープレート取付可能

別売部品

フックセット
コードNo. 375800
¥420

2.0 Ah (BG) ¥17,800

BSL 1420×1個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付



2.0 Ah (2BG) ¥24,300

BSL 1420×2個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付



コードレスインパクトドライバ FWH 18DF

18V リチウムイオン電池 最大トルク **150N・m**

- ▶ パワフル150N・m
- ▶ 白色LEDライト搭載
- ▶ カラープレート取付可能

別売部品

フックセット
コードNo. 375800
¥420

2.0 Ah (BG) ¥21,900

BSL 1820M×1個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付



2.0 Ah (2BG) ¥28,700

BSL 1820M×2個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付



コードレスインパクトドライバ FWH 18DGL

18V リチウムイオン電池 最大トルク **150N・m**

別売部品

フックセット
コードNo. 337131
¥390
FWH 14DGLにも取付可能

1.5 Ah (2LEGK) ¥28,700

BSL 1815×2個・急速充電器UC 18YKSL(約40分)・ケース付



形名	締付能力 mm	六角軸 二面幅mm	最大トルク N・m(kgf・cm)	回転数 min ⁻¹ (回/分)	打撃数 min ⁻¹ (打撃/分)	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)	標準付属品	
FWH 12DAL	普通ボルト:M5~M12 小ねじ:M4~M8	6.35	110(1,120)	0~2,700	0~3,200	1.1	1.5Ah ナゲシビス締付(ラワン材・下穴なし) φ4.5×長さ90mm 約30本	No.2プラスビット・ 電池カバー	
FWH 14DF	普通ボルト:M6~M14 小ねじ:M4~M8		140(1,428)	0~2,600	0~3,200	1.3	2.0Ah ナゲシビス締付(ラワン材・下穴なし) φ4.5×長さ90mm 約70本	No.2 プラスビット・ 電池カバー	
FWH 18DA	普通ボルト:M5~M14 小ねじ:M4~M8		140(1,428)	0~2,700	0~3,600	1.3	2.0Ah ナゲシビス締付(ラワン材・下穴なし) φ4.5×長さ90mm 約90本	No.2プラスビット・ 電池カバー	
FWH 18DF	普通ボルト:M6~M14 小ねじ:M4~M8		150(1,530)	0~2,400	0~3,200	1.4	2.0Ah ナゲシビス締付(ラワン材・下穴なし) φ4.5×長さ90mm 約120本	No.2プラスビット・ 電池カバー	
FWH 14DGL	普通ボルト:M6~M14 小ねじ:M4~M8		140(1,428)	0~2,600	0~3,200	1.3	1.3Ah ナゲシビス締付(杉材・下穴なし) φ4.0×長さ50mm 約350本	No.2プラスビット・ 電池カバー	
FWH 18DGL	普通ボルト:M6~M14 小ねじ:M4~M8		150(1,530)	0~2,400	0~3,200	1.5	3.0Ah	約810本	No.2プラスビット・ 電池カバー
						1.4	1.5Ah	約540本	