

IMPACT DRILL 振動ドリル

- 小ねじ・木ねじなどの締付け、ゆるめ
- 金属・木材の穴あけ
- モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどの穴あけ



コードレス振動ドライバドリル FDV 18DA

18V リチウムイオン電池 最大トルク **50N・m**

- ▶小形軽量で使いやすい
- ▶白色LEDライト搭載
- ▶カラープレート取付可能

2.0 Ah (2BG) ¥28,000

BSL 1820M×2個・急速充電器 UC 18YKSL(約60分)・ケース付

別売部品

フックセット
コードNo. 375800
¥420

NEW



コンクリートへの穴あけは AC100Vで

振動ドリル
FDV 16VB2

詳しくは **P.17** ▶▶▶



形名	能力 mm		チャック能力 mm	最大トルク N・m (kgf・cm)	回転数 min ⁻¹ (回/分)	打撃数 min ⁻¹ (打撃/分)	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)			標準付属品
	ねじ締付け	穴あけ						容量	木ねじ締付け	レンガ穴あけ	
FDV 18DA	木ねじ φ6.0×75	鉄工:13 木工:36 モルタル:13	2.0~13	低速:50* 高速:35*	低速:0~350 高速:0~1,400	低速:0~5,250 高速:0~21,000	1.4	2.0Ah	φ4.1×38mm (ラワン材)約700本	φ6mm (深さ30mm)約30個	No.2プラスビット・ 電池カバー

* 剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値)

別売部品 インパクトドライバ・ドライバドリル・ 振動ドライバドリル用

たくさんねじ締めする方に!プロ仕様の本格ビット!



カゴビット(5本入)

- ・チャックを傷めにくい特殊断面形状!
- ・トーション&カゴ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少!
- ・ねじとのかみ合わせのよい先端形状で刃先が破損しにくい!



六角軸 二面幅 H(mm)	品番	適用ねじ径(mm)		L 寸法 (mm)	コードNo.	価格	適用 機種
		小ねじ タッピングねじ	木ねじ				
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	65	0033-4001	1,250	①②
				85	0033-5193	1,450	
				110	0033-4002	1,650	

カゴビット[スレンダータイプ](5本入)

- ・ねじ頭がみやすいスリムな先端形状!
- ・アンビルを傷めにくい特殊断面形状!
- ・トーション&カゴ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少!



六角軸 二面幅 H(mm)	品番	適用ねじ径(mm)		L 寸法 (mm)	コードNo.	価格	適用 機種
		小ねじ タッピングねじ	木ねじ				
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	65	0033-5700	1,250	①②
				85	0033-5701	1,450	
				110	0033-5702	1,650	

お好みのカラーで自分好みにカスタマイズ

カラープレート(ねじ2本付)

表用×1枚、裏用×1枚 計2枚入
¥840



適用機種: FWH 14DF, FWH 18DA, FWH 18DF, FDS 14DF, FDS 18DA, FDS 18DF, FDV 18DA, FWR 18DF
チタニウムブルー スカイブルー シグナルレッド パイオレット ライトゴールド
コードNo. 0037-6446 0037-6447 0037-6449 0037-6448 0037-6445

これからDIYを始める方に!下穴あけに便利なドリルもセット!

ビットセット(10本)

セット内容:
両頭ドライバービット
・φNo.1×75mm(1本) ・φNo.2×75mm(2本)
・φNo.2×100mm(2本) ・φNo.2+φ6×65mm(1本)

六角 二面幅 H(mm)	コードNo.	価格
6.35	0040-1000	1,000



ドリル
・2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm

注意)ドリルはインパクトドライバでは使用できません。適用機種: ①②FWH 7DL, FDB 3DL2 除く

穴あけにはコレ! 木材や鉄工、モルタルに1本で対応!

快穴ドリルビット(インパクトドライバ・ドライバドリル用)

- ・1本で多種の被削材に穴あけ可能!
- ・超硬チップ二面研磨で高効率穴あけ&長寿命!



六角軸 二面幅 H	寸法(mm)		径・ D寸法	コードNo.	価格	適用機種
	L	L ₁ (有効長)				
6.35	90	43	3.0mm	0033-5164	1,000	①② FWH 7DL, FDB 3DL2 除く
			3.2mm	0033-5165	1,000	
			3.4mm	0033-5166	1,000	
			3.5mm	0033-5167	1,000	
			3.8mm	0033-5168	1,000	
95	48	4.0mm	0033-5169	1,000		
		4.3mm	0033-5170	1,100		
		4.5mm	0033-5171	1,100		
		4.8mm	0033-5172	1,100		
		5.0mm	0033-5173	1,100		
110	55	5.3mm	0033-5174	1,200		
		5.5mm	0033-5175	1,200		
		6.0mm	0033-5176	1,200		
		6.4mm	0033-5177	1,200		
		6.5mm	0033-5178	1,200		

適用機種: ①FWH 7DL, FWH 12DAL, FWH 14DF, FWH 14DGL, FWH 18DA, FWH 18DF, FWH 18DGL
②FDB 3DL2, FDS 12DAL, FDS 14DF, FDS 14DGL, FDS 18DA, FDS 18DF, FDS 18DGL, FDV 18DA

