

八光電機

Submersible Heater



投込型ヒーター(水用・油用)

別作
可能

修理
可能

同商品群
在庫数

61 アイ
テム

- 特長** ●開放型のタンク、容器に簡単に取り付けられます。
●首下寸法の短いA型、首下寸法の長いB型、各種取りそろえております。
- 仕様** ●使用温度範囲:0~100℃
●電源コード長さ:2m
●一台から異電圧に別作対応
- 材質** ●水用:銅(C1220T)、ニッケルメッキ
●油用:鉄(STKM-11A)
- 製造国** ●日本

ボール盤

旋盤・
フライス盤

切断機

卓上
グラインダー

研削機

かくはん機

ノッカー・
パイプライター

パーツ
フィーダ

熱加工機

ヒーター

バンド
ヒーター

セラミック
ヒーター

熱電対



AWA1503・AWA1505・AWA1510
(コンセントプラグ2P付)



SAA1105・SAA1110
(コンセントプラグ2P付)



BWA1106
(コンセントプラグ2P付)

水用投げ込みロング
油用投げ込みロング



BAB1106
(コンセントプラグ2P付)
BWA1111・BAB1111
(コンセントプラグ接地2P付)



ACW1110
(コンセントプラグ2P付)
(温度調節範囲:30~80℃)



BWA3220・BWA3230・BWA3250
BWA3260・BAB3210
(コンセントプラグなし)



BAB3220
(コンセントプラグなし)



BWA3011・BAB3230
(コンセントプラグなし)



BWA3016・BAB3250
(コンセントプラグなし)



BCW3021・BCW3031
BCW3051
(コンセントプラグなし)
(温度調節範囲:32~100℃)

梱包数:1個

発注単位1個

(価格改定日 19.06) ㈱八光電機 [773004]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー 小売価格 (1個)	ヒーター部		電源 (V)	定格電流 (A)	容量 (kV)	首下寸法 (mm)	発熱部寸法 (mm)	電力密度 (W/cm ²)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
169-6491	AWA1503	¥ 10,950		オープン	A型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相100	3	0.3	155	50	10.0	0.26	148(114)
169-6505	AWA1505	¥ 11,700		オープン	A型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相100	5	0.5	179	50	10.0	0.40	99(90)
169-6513	AWA1510	¥ 13,650		オープン	A型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相100	10	1.0	221	95	10.0	0.48	204(127)
231-5866	SAA1105	¥ 21,234		オープン	A型 油用(SUS316L)	単相100	5	0.5	250	100	3	0.95	26(130)
231-5874	SAA1110	¥ 27,200		オープン	A型 油用(SUS316L)	単相100	10	1	250	100	3	1.10	33(95)
342-8401	BWA1106	¥ 16,366		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相100	5	0.5	540	60	10.0	1.00	89(121)
342-8419	BWA1111	¥ 19,400		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相100	10	1.0	610	130	10.0	1.00	65(77)
117-4371	BWA1115	¥ 20,050		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相100	15	1.5	640	160	10.0	1.30	29(112)
117-4380	BWA1120	¥ 29,900		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相100	20	2.0	780	210	10.0	1.60	27(193)
117-4428	BWA1210	¥ 17,234		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相200	5	1.0	610	130	10.0	1.00	15(58)
117-4444	BWA1220	¥ 31,416		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相200	10	2.0	780	210	10.0	1.40	12(67)
117-4452	BWA1230	¥ 38,134		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相200	15	3.0	780	210	10.0	1.60	10(67)
342-8389	BAB1106	¥ 21,784		オープン	B型 油用(STKM11A 銅管ニッケルメッキ)	単相100	5	0.5	670	210	2.5	1.10	26(289)
342-8397	BAB1111	¥ 28,716		オープン	B型 油用(STKM11A 銅管ニッケルメッキ)	単相100	10	1.0	800	210	2.5	1.60	19(159)
117-4461	ACW1110	¥ 37,266		オープン	水用サーモ付バケツ用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	単相100	10	1.0	410	130	10.0	1.10	162(95)
227-4167	BWA3220	¥ 40,416		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	6	2.0	630	150	10.0	2.30	9(90)
227-4175	BWA3230	¥ 44,966		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	9	3.0	630	150	10.0	2.50	14(100)
227-4183	BWA3250	¥ 59,266		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	15	5.0	760	170	10.0	3.70	65(176)
240-4125	BWA3260	¥ 81,034		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	18	6.0	800	210	10.0	4.10	5(50)
836-7972	BWA3011	¥ 100,966		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	28.9	10	785	260	10.0	6.50	20(125)
836-7973	BWA3016	¥ 114,834		オープン	B型 水用(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	43.35	15	825	190	10.0	7.60	10(72)
240-4150	BAB3210	¥ 39,984		オープン	B型 油用(STKM11A 銅管ニッケルメッキ)	三相200	3	1.0	650	170	2.5	3.00	5(42)
240-4168	BAB3220	¥ 65,334		オープン	B型 油用(STKM11A 銅管ニッケルメッキ)	三相200	6	2.0	800	220	2.5	4.40	4(67)
240-4174	BAB3230	¥ 79,850		オープン	B型 油用(STKM11A 銅管ニッケルメッキ)	三相200	9	3.0	820	250	2.5	5.30	12(400)
240-4186	BAB3250	¥ 102,484		オープン	B型 油用(STKM11A 銅管ニッケルメッキ)	三相200	15	5.0	850	190	2.5	8.40	12(80)
117-4797	BCW3021	¥ 77,784		オープン	B型 水用サーモ付(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	6	2.0	630	150	10.0	3.60	21(140)
117-4801	BCW3031	¥ 79,200		オープン	B型 水用サーモ付(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	9	3.0	630	150	10.0	3.90	23(89)
117-4819	BCW3051	¥ 83,316		オープン	B型 水用サーモ付(C1220T 銅管ニッケルメッキ)	三相200	15	5.0	760	170	10.0	5.00	45(119)

☎商品のお問い合わせ:03-3464-8764 <http://www.hakko.co.jp/>