



Tube Cover Heater

チューブカバーヒーター

同商品群
在庫数 60 アイテム

TCH6.35-1000

- 特 長 ●マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。
●配管の組み替えが多いお客様におすすめです。
●耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。
- 用 途 ●導入系配管や細い配管の加熱に
- 仕 様 ●最高耐熱温度:200℃
- 製造国 ●日本

発注単位1本 | メーカー直送 | 運賃¥1,000

トラスコ中山株[695986]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	電源 (V)	容量 (W)	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★207-7108	TCH6.35-500	¥33,720	¥44,960	100	100	6.35mm(1/4インチ)×500mm	1	80	0(-)
★207-7103	TCH6.35-1000	¥39,960	¥53,280	100	100	6.35mm(1/4インチ)×1000mm	1	140	0(-)
★207-7104	TCH6.35-1500	¥46,208	¥61,610	100	170	6.35mm(1/4インチ)×1500mm	1	200	0(-)
★207-7105	TCH6.35-2000	¥52,448	¥69,930	100	210	6.35mm(1/4インチ)×2000mm	1	280	0(-)
★207-7106	TCH6.35-2500	¥58,695	¥78,260	100	280	6.35mm(1/4インチ)×2500mm	1	310	0(-)
★207-7107	TCH6.35-3000	¥64,935	¥86,580	100	300	6.35mm(1/4インチ)×3000mm	1	400	0(-)

発注単位1本 | メーカー直送 | 運賃¥1,000

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	電源 (V)	容量 (W)	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★207-7114	TCH9.52-500	¥36,218	¥48,290	100	100	9.52mm(3/8インチ)×500mm	1	100	0(-)
★207-7109	TCH9.52-1000	¥42,458	¥56,610	100	100	9.52mm(3/8インチ)×1000mm	1	160	0(-)
★207-7110	TCH9.52-1500	¥48,705	¥64,940	100	170	9.52mm(3/8インチ)×1500mm	1	210	0(-)
★207-7111	TCH9.52-2000	¥54,945	¥73,260	100	210	9.52mm(3/8インチ)×2000mm	1	300	0(-)
★207-7112	TCH9.52-2500	¥61,193	¥81,590	100	280	9.52mm(3/8インチ)×2500mm	1	340	0(-)
★207-7113	TCH9.52-3000	¥67,433	¥89,910	100	300	9.52mm(3/8インチ)×3000mm	1	420	0(-)

発注単位1本 | メーカー直送 | 運賃¥1,000

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	電源 (V)	容量 (W)	幅×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★207-7120	TCH12.7-500	¥38,715	¥51,620	100	100	12.7mm(1/2インチ)×500mm	1	120	0(-)
★207-7121	TCH12.7-1000	¥44,955	¥59,940	100	100	12.7mm(1/2インチ)×1000mm	1	180	0(-)
★207-7116	TCH12.7-1500	¥51,203	¥68,270	100	170	12.7mm(1/2インチ)×1500mm	1	250	0(-)
★207-7117	TCH12.7-2000	¥57,443	¥76,590	100	210	12.7mm(1/2インチ)×2000mm	1	320	0(-)
★207-7118	TCH12.7-2500	¥63,690	¥84,920	100	280	12.7mm(1/2インチ)×2500mm	1	370	0(-)
★207-7119	TCH12.7-3000	¥69,930	¥93,240	100	300	12.7mm(1/2インチ)×3000mm	1	450	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Thermocouple

Kシース熱電対

同商品群
在庫数 60 アイテム

OSK-10100Y

- 特 長 ●高温での温度測定に使える熱電対です。
●安価で発電力が高く、幅広く使用されている熱電対です。
●シース管はステンレス製で長寿命です。
- 仕 様 ●ステンレス製シースパイプ
●Y端子付きガラス被覆
●リード線:ガラス編組
●リード線長さ:2000mm
- 材 質 ●シース熱電対:SUS316
●スリーブ:SUS304
●リード線:ガラス編組
- 製造国 ●韓国

発注単位1本

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	シース径 (mm)	シース長さ (mm)	スリーブ径 (mm)	常用限度 (℃)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-3568	OSK-1050Y	¥3,413	¥4,550	1.0	50	8	650	1	48	32(169)
116-3565	OSK-10100Y	¥3,413	¥4,550	1.0	100	8	650	1	49	72(190)
116-3567	OSK-10150Y	¥3,675	¥4,900	1.0	150	8	650	1	50	25(49)
116-3571	OSK-1650Y	¥3,413	¥4,550	1.6	50	8	650	1	49	42(467)
116-3569	OSK-16100Y	¥3,413	¥4,550	1.6	100	8	650	1	50	25(139)
116-3570	OSK-16150Y	¥3,675	¥4,900	1.6	150	8	650	1	51	13(55)
116-3575	OSK-2350Y	¥3,488	¥4,650	2.3	50	8	650	1	50	21(525)
116-3572	OSK-23100Y	¥3,488	¥4,650	2.3	100	8	650	1	51	17(142)
116-3573	OSK-23150Y	¥3,750	¥5,000	2.3	150	8	650	1	52	40(52)
116-3578	OSK-3250Y	¥3,563	¥4,750	3.2	50	8	750	1	51	15(137)
116-3576	OSK-32100Y	¥3,563	¥4,750	3.2	100	8	750	1	53	23(165)
116-3577	OSK-32150Y	¥3,825	¥5,100	3.2	150	8	750	1	55	12(37)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Thermo Couple

温度調節ヒーター(熱電対用)

同商品群
在庫数 33 アイテム

HTK0219

- 注意
●スリーブ部分は90℃以下でご利用ください。

- 特 長 ●どのメーカーの温度調節(熱電対用)にも使用できます。
- 用 途 ●温度検知工具に。
- 仕 様 ●補助導線:2000mm
- 材 質 ●シース:ステンレス(SUS316) ●補助導線:KCC-2H
- 製造国 ●日本

品 番	スリーブ長さ(mm)
HTK0219~HTK0245	35
HTK0246~HTK0251	42



発注単位1本

(価格改定日 19.06) 株/ハコ電機[773004]

発注単位1本

(価格改定日 19.06)

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	シース径 (mm)	シース長さ (mm)	スリーブ径 (mm)	常用限度 (℃)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
382-7925	HTK0219	¥4,616	オープン	1.0	50	6	650	1	41.4	174(81)
382-7933	HTK0220	¥4,766	オープン	1.0	100	6	650	1	41.7	138(68)
382-7941	HTK0221	¥4,900	オープン	1.0	150	6	650	1	42.1	118(115)
382-7950	HTK0222	¥5,116	オープン	1.0	200	6	650	1	41.9	293(146)
382-7968	HTK0223	¥4,616	オープン	1.6	50	6	650	1	41.8	170(299)
382-7976	HTK0224	¥4,766	オープン	1.6	100	6	650	1	42.3	176(163)
382-7984	HTK0225	¥4,900	オープン	1.6	150	6	650	1	42.8	74(275)
382-7992	HTK0226	¥5,116	オープン	1.6	200	6	650	1	43.3	62(78)
382-8000	HTK0227	¥5,234	オープン	1.6	250	6	650	1	43.8	9(20)
382-8018	HTK0228	¥5,366	オープン	1.6	300	6	650	1	44.4	72(60)
382-8026	HTK0229	¥4,650	オープン	2.3	50	8	700	1	47.0	53(197)
382-8034	HTK0230	¥4,866	オープン	2.3	100	8	700	1	48.5	44(98)
382-8042	HTK0231	¥5,116	オープン	2.3	150	8	700	1	48.9	52(186)
382-8051	HTK0232	¥5,366	オープン	2.3	200	8	700	1	49.6	26(93)
382-8069	HTK0233	¥5,600	オープン	2.3	250	8	700	1	51.6	8(40)
382-8077	HTK0234	¥5,734	オープン	2.3	300	8	700	1	52.0	25(49)
382-8085	HTK0235	¥5,000	オープン	3.2	50	8	750	1	47.9	138(109)
382-8093	HTK0236	¥5,250	オープン	3.2	100	8	750	1	50.3	197(145)
382-8107	HTK0237	¥5,484	オープン	3.2	150	8	750	1	52.4	79(172)
382-8115	HTK0238	¥5,734	オープン	3.2	200	8	750	1	53.9	39(93)
382-8123	HTK0239	¥5,984	オープン	3.2	250	8	750	1	56.2	20(91)
382-8131	HTK0240	¥6,216	オープン	3.2	300	8	750	1	58.4	58(194)
382-8140	HTK0241	¥7,316	オープン	3.2	500	8	750	1	66.8	191(103)
382-8158	HTK0242	¥6,316	オープン	4.8	100	8	800	1	55.4	110(142)
382-8166	HTK0243	¥7,066	オープン	4.8	200	8	800	1	64.4	67(146)
382-8174	HTK0244	¥7,784	オープン	4.8	300	8	800	1	74.5	14(100)
382-8182	HTK0245	¥9,266	オープン	4.8	500	8	800	1	92.7	11(79)
382-8191	HTK0246	¥8,516	オープン	6.4	200	10	800	1	89.4	12(58)
382-8204	HTK0247	¥9,500	オープン	6.4	300	10	800	1	105.7	9(113)
382-8212	HTK0248	¥11,266	オープン	6.4	500	10	800	1	140.7	5(72)
382-8221	HTK0249	¥10,816	オープン	8.0	300	10	900	1	134.6	20(154)
382-8239	HTK0250	¥13,216	オープン	8.0	500	10	900	1	187.6	17(425)
382-8247	HTK0251	¥15,500	オープン	8.0	700	10	900	1	241.7	7(37)

☎商品のお問い合わせ:03-3464-8764 <http://www.hakko.co.jp/>