

在庫
848アイテム

豚皮革手袋(袖口ゴムタイプ)/ヤギ革手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タフティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

ホーケン Piggrain with Colored Cotton Back
豚皮革手袋“ポークジョイ#220”

特長 ●通気性に優れた生地で快適に作業ができます。
仕様 ●袖口:ゴムタック式 ●厚さ:0.7mm
材質 ●豚表皮
●手甲部:メリヤス生地
製造国 ●中国

サイズ全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
S 20.0 19.0 7.5
M 21.0 20.0 7.8
L 23.0 21.0 8.5
LL 24.0 22.0 9.0

発注単位1双 中部物産貿易株式会社 [619807]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
754-7285	220-S	¥1,086		オープン	ホワイト	S	10	60 (34(189))
754-7277	220-M	¥1,086		オープン	ホワイト	M	10	64 (19(28))
754-7251	220-L	¥1,086		オープン	ホワイト	L	10	69 (63(51))
754-7269	220-LL	¥1,086		オープン	ホワイト	LL	10	75 (71(100))

☎商品のお問い合わせ:03-3843-5521 http://www.chub.co.jp/

富士グローブ Pig Grain Leather Gloves with Cotton Back
豚皮革手袋 甲メリヤス“F-807”

特長 ●豚皮革で摩擦に強いです。
●甲部メリヤスで通気性に富んでいます。
仕様 ●厚さ:0.7mm
●袖口:パイルゴム式
材質 ●手のひら部:豚皮革
●甲部:綿
●袖部:パイルゴム
製造国 ●中国

サイズリストカラー 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
M 青/赤 22.0 19.0 8.2
L 青 23.0 20.0 8.5

発注単位1双 富士グローブ株式会社 [837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
378-7281	5824	¥920		オープン	M	10	65	505(87)
378-7231	5807	¥920		オープン	L	10	70	1814(102)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 http://www.fujiglove.co.jp/

シモン Goat Leather Gloves
ヤギ革手袋“GT-138”、“GT-139”

特長 ●甲部にメッシュを使用することで通気性が良好です。
仕様 ●甲部メッシュタイプ ●袖口マジックタイプ
●厚み:0.7mm
材質 ●ヤギ革
製造国 ●中国

発注単位1双 株式会社シモン [477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
218-4051	GT-138-S	¥586		オープン	グレー	S	20.9	20.0	7.7	5	54
218-4046	GT-138-M	¥586		オープン	グレー	M	21.7	20.6	8.0	5	57
218-4045	GT-138-L	¥586		オープン	グレー	L	22.5	21.4	8.2	5	60
218-4032	GT-138-LL	¥586		オープン	グレー	LL	23.3	22.0	8.4	5	63
218-4023	GT-139-S	¥586		オープン	グリーン	S	20.9	20.0	7.7	5	54
250-0163	GT-139-M	¥586		オープン	グリーン	M	21.7	20.6	8.0	5	57
218-4042	GT-139-L	¥586		オープン	グリーン	L	22.5	21.4	8.2	5	60
218-4041	GT-139-LL	¥586		オープン	グリーン	LL	23.3	22.0	8.4	5	63

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 http://www.simon.co.jp/

シモン Goat Leather Gloves
ヤギ革手袋“GT-714”、“GT-717”

特長 ●しなやかで耐久性に優れています。
用途 ●建設、土木、電工、気化器、運送、造園など幅広い用途に。
仕様 ●縫い方:内縫い ●厚み:0.7mm 材質 ●ヤギ革 製造国 ●中国

袖口ストレートタイプ

発注単位1双 株式会社シモン [477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
218-4030	GT-714	¥814		オープン	白	フリー	22.5	22.0	8.5	10	65

袖口マジックタイプ

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
218-4039	GT-717-M	¥883		オープン	白	M	22.0	21.0	8.2	10	66
218-4025	GT-717-L	¥883		オープン	白	L	23.0	22.0	8.8	10	69
218-4047	GT-717-LL	¥883		オープン	白	LL	24.0	23.0	9.4	10	72

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 http://www.simon.co.jp/

置き工具
MRO STOCKER
by TRUSCO

詳細はコチラ

プロツール(工業用副資材)を工場や建築現場の敷地内に常備し、
三つの0を実現します!

- 1 常備品の管理コスト 0円
- 2 都度発注商品の納期 0分
- 3 不必要な発注 0個

ご購入は専用アプリでバーコードをスキャンするだけ!!
お申し込みは、お近くの代理店様までお問い合わせください。

※設置例