




T12 シリーズ こて先一覧

単位: mm

標準タイプ



B型

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| T12-B | ¥1,440 | T12-B2 | ¥1,440 | T12-B3 | ¥1,600 | T12-B4 | ¥1,600 | T12-BL | ¥1,440 |
| | | | | | | | | | |

BC型

※印のこて先は、カット面のみはんだめっき

| | | | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| T12-BC1 T12-BCF1※ | ¥1,440 | T12-BC2 T12-BCF2※ | ¥1,440 | T12-BC3 T12-BCF3※ | ¥1,440 |
| | | | | | |

BCM型

くぼみ付き

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| T12-BCM2 | ¥2,000 | T12-BCM3 | ¥2,000 |
| | | | |

C型

※印のこて先は、カット面のみはんだめっき

| | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------------------|--------|
| T12-C08 | ¥1,440 | T12-C1 | ¥1,440 | T12-C4 T12-CF4※ | ¥1,440 |
| | | | | | |

D型

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| T12-D08 | ¥1,620 | T12-D12 | ¥1,620 | T12-D16 | ¥1,440 | T12-D24 | ¥1,440 | T12-D4 | ¥1,440 |
| | | | | | | | | | |
| T12-D52 | ¥1,440 | T12-DL08 | ¥1,440 | T12-DL12 | ¥1,440 | T12-DL32 | ¥1,440 | T12-DL52 | ¥1,600 |
| | | | | | | | | | |

I型

| | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| T12-I | ¥1,620 | T12-IL | ¥1,620 | T12-ILS | ¥1,620 |
| | | | | | |

J型

| | | | | | |
|---------|--------|----------|--------|----------|--------|
| T12-J02 | ¥1,620 | T12-JL02 | ¥1,620 | T12-JS02 | ¥1,620 |
| | | | | | |

K型

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| T12-K | ¥1,890 | T12-KF | ¥1,890 | T12-KL | ¥1,890 | T12-KR | ¥1,890 | T12-KU | ¥1,890 |
| | | | | | | | | | |