

FA-430 ESD SAFE

ESD SAFE RoHS 対応 修理 ○ SDS フィルター デモ機 3年 保証

HEPA フィルター採用 研究室などオフィスに近い環境での使用に

詳細は web へ サポート・メンテナンス情報検索
FA-430 検索

空気清浄タイプ



仕様

品番	FA430-01	
価格	¥118,000	
電源	AC 100V 50/60Hz	
消費電力	120W	
プラグ形状	2極接地型プラグ	
運転音 ^{※1}	50dB(A) (MEDIUMモード)	
処理風量 ^{※2}	HIGHモード	4.7m ³ /min.
	MEDIUMモード	3.7m ³ /min.
	LOWモード	2.8m ³ /min.
捕集効率	HIGHモード	99.96%(0.3μm) ^{※3}
	MEDIUMモード	99.97%(0.3μm) ^{※3}
	LOWモード	99.97%(0.3μm) ^{※3}
静圧	1500Pa	
ダクトセット (別売)	ダクトの長さ Φ55mm×1.2m (ESD SAFE)	
外形寸法	330(W)×366(H)×343(D)mm	
重量	7.5kg	

※1 運転音は前面1m、無響音室で測定。

※2 ダクト2本使用時。

※3 単板における大気塵による計数法捕集効率での初期値。

セット内容

- 本体 ●メインフィルター 品番 A1573
- プレフィルター：10枚 品番 A1572
- キャップ 品番 B3619 ●電源コード 品番 B2387

⚠️ダクトセットは別売です。別途お買い求めください。

交換部品

品名	メインフィルター	プレフィルター 10枚入り
品番	A1573	A1572
価格	¥18,800	¥3,800

■ セットアップオプション

ダクト、ノズルは別売です。作業にあったノズル形状を選んでください。
※単体での購入も可能です。詳細はwebをご覧ください。

ダクトセット 角型ノズル付き

横から吸引したいときに。

品番 C1571
¥14,000



ダクトセット 丸型ノズル付き

上から吸引したいときに。

品番 C1572
¥14,000

