

393

RoHS
対応

SDS
パッド

手動スポイド式 胸ポケットに収まるサイズで携帯に便利

詳細は
webへ

サポート・メンテナンス情報検索
393 検索



■ 吸着力の目安

付属のベントノズル：A1165（穴径Φ1.1mm）での目安の吸着力です。

パッド	吸着力	価格
A1166 Φ3mm	3gf	¥400
A1312 Φ5mm (オプション)	10gf	¥400
A1167 Φ7mm	18gf	¥400
A1311 Φ10mm	40gf	¥400

■ 吸引ボタンを「押す・離す」の簡単操作で吸着

吸引ボタンを押しながらパッドに部品を密着させ、吸引ボタンから指を離すと吸着します。



仕 様

品 番	393-1
価 格	¥3,000
パ ッ ド	導電性シリコンゴム
外 形 寸 法	Φ13×132mm
重 量	19g

※重量はノズル・パッドを除きます。

セット内容

- 本体 ●ベントノズル：Φ1.1mm 品番 A1165
- パッド：Φ3mm 品番 A1166
- パッド：Φ7mm 品番 A1167
- パッド：Φ10mm 品番 A1311

交換部品

品 名	パッド Φ3mm	パッド Φ7mm	パッド Φ10mm	ベントノズル 穴径Φ1.1mm
品 番	A1166	A1167	A1311	A1165
価 格	¥400	¥400	¥400	¥600

※どのノズルでも、393は必ずパッドを付けて使用します。

■ 本体にノズル・パッドが収納可能

後部にあるキャップを外せばノズル・パッドを収納できます。



■ オプション

ストレートノズル ※どのノズルでも、393は必ずパッドを付けて使用します。

A1486
穴径Φ1.1mm
¥600



パッド
A1312
Φ5mm
¥400



HAND TOOLS

ハンドツールズ

New

RoHS
対応



電子部品用 精密ピンセット

■ 非磁性ステンレスピンセット

カチオン系界面活性剤により帯電防止効果に優れ、表面のゴミ付着を防止します。

≫ P.146