

ブロック用



ブロック・塀サイズ幅
70～180mmに適合します。



GM-220 + GMB-180 使用例

ポール用



ポール15～60mmφに
適合します。



GM-224 + GMP-60 使用例

【付属部品 (材質: スチール ユニクロメッキ仕上げ)】

部品	数量
L型金具	2
アジャスター (M8)	1
蝶ナット (M8)	3
六角ボルト (M8)	2
平ワッシャー (M8)	2
スプリングワッシャー (M8)	3

【付属部品 (材質: スチール ユニクロメッキ仕上げ)】

部品	数量
Uボルト (M8)	1
L型金具	1
蝶ナット (M8)	3
六角ボルト (M8)	1
平ワッシャー (M8)	1
スプリングワッシャー (M8)	2

取付金具 (ブロック用・ポール用)

品番	参考上代	適合サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GMB-180	オープン	ブロック・塀幅 70～180mm	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1	4	
GMP-60	オープン	ポール15～60mmφ	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1	4	

防犯・安全ガレージ薄型ミラー



GMT-1916

クリップ式ガレージミラー



GMC-200



クリップ式で
取付簡単!

薄型ミラーなので
出幅がコンパクト!



【付属部品】

部品	材質	数量	部品	材質	数量
本体接合パーツ	ABS樹脂	1	六角ナylonナット (M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	2
取り付け金具	スチール 黒塗装仕上げ	1	平ワッシャー (M6)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	4
ねじれ金具	スチール 黒塗装仕上げ	1	スプリングワッシャー (M6)	スチール クロメートメッキ仕上げ	4
クリップ	ABS樹脂	1	取り付け用ビス (4×16mm)	スチール ニッケルメッキ仕上げ	5
六角ボルト (M6×20mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1	取り付け用ビス (4×19mm)	スチール ニッケルメッキ仕上げ	3
六角ボルト (M6×16mm)	スチール ユニクロメッキ仕上げ	1	アンカープラグ (約5×20mm)	ナイロン (ドリル径: 約5mm)	3

ガレージミラー (粘着テープ取付タイプ、薄型・広角ミラータイプ)

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GMT-1916	オープン	160×190mm	ミラー部: ガラス 本体: ポリプロピレン 粘着剤: アクリル系	1	5	曲面率460R

ガレージミラー (クリップ式)

品番	参考上代	サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GMC-200	オープン	200mmφ	ミラー部: ガラス 本体: ABS樹脂	1	4	曲面率160R



GSB-600

GSB-900

GSB-1200

取付金具 (ステンレスバンド)

品番	参考上代	適合サイズ	材質	1P入数	入数	備考
GSB-600	オープン	ステンレスバンド10×600mm 適合27～160mmφ以内	ステンレス	1	4	
GSB-900	オープン	ステンレスバンド10×900mm 適合27～260mmφ以内	ステンレス	1	4	
GSB-1200	オープン	ステンレスバンド10×1200mm 適合27～350mmφ以内	ステンレス	1	4	

参考上代には、消費税は含まれておりません。

安全・防犯

ミラー

カバー
サイン

点字マット

カー関連

緩衝材

防災

安全

特性用途
比較表