

ヒカリ

Acrylic Board

アクリルキャスト板

イナ  
オン

別作  
可能

RoHS

同商品群  
在庫数 184 アイ  
テム



KAC9182-1  
(透明)



KAC9183-2  
(白)



KAC9182-3  
(乳白半透明)



KAC9182-7  
(黒)



KAC9182-4  
(蛍光グリーン)



KAC9182-5  
(ライトブルー)



KAC9182-6  
(ブラウンスモーク)

特長 ●プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。  
●ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。  
●穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。  
仕様 ●使用温度範囲:-30~60℃  
●穴ナシ(加工フリー)ビス止め(ビス別売)  
材質 ●アクリル  
製造国 ●台湾



使用例  
燐光[773068]

透明

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	縦×横 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★112-9556	AC00-223	¥ 617	オープン	5	透明	2	200×300	0.15	30(200)
★113-1191	AC00-323	¥ 849	オープン	1	透明	3	200×300	0.22	131(874)
★113-1188	AC00-523	¥ 1,313	オープン	3	透明	5	200×300	0.36	18(-)
751-1787	AC00-234	¥ 1,207	オープン	1	透明	2	300×450	0.33	376(1166)
751-1809	AC00-334	¥ 1,690	オープン	1	透明	3	300×450	0.49	276(1175)
★112-9657	AC00-534	¥ 2,653	オープン	1	透明	5	300×450	0.81	40(6667)
★112-8034	AC00-246	¥ 2,173	オープン	1	透明	2	450×600	0.66	106(424)
★112-8023	AC00-346	¥ 3,186	オープン	1	透明	3	450×600	0.96	196(999)
★113-1161	AC00-546	¥ 5,067	オープン	1	透明	5	450×600	1.60	89(999)
751-1795	AC00-269	¥ 4,151	オープン	1	透明	2	600×900	1.32	640(448)
751-1817	AC00-369	¥ 6,083	オープン	1	透明	3	600×900	1.93	501(401)
★112-9570	AC00-569	¥ 9,749	オープン	1	透明	5	600×900	3.20	28(-)
397-6785	KAC9182-1	¥ 8,281	オープン	1	透明	2	1860×930	4.10	563(338)
397-6807	KAC9183-1	¥ 12,210	オープン	1	透明	3	1860×930	6.20	521(167)
474-4403	KAC9185-1	¥ 19,407	オープン	1	透明	5	1860×930	10.30	389(155)

乳白半透明

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	縦×横 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★112-9595	AC32-223	¥ 617	オープン	5	乳白半透明	2	200×300	0.15	0(-)
★112-9621	AC32-323	¥ 849	オープン	5	乳白半透明	3	200×300	0.22	5(-)
751-1825	AC32-234	¥ 1,207	オープン	1	乳白半透明	2	300×450	0.33	58(1132)
751-1841	AC32-334	¥ 1,690	オープン	1	乳白半透明	3	300×450	0.49	69(329)
★113-1175	AC32-246	¥ 2,173	オープン	5	乳白半透明	2	450×600	0.66	0(-)
★112-9606	AC32-346	¥ 3,186	オープン	1	乳白半透明	3	450×600	0.96	8(-)
★113-1833	AC32-269	¥ 4,151	オープン	1	乳白半透明	2	600×900	1.32	50(417)
751-1850	AC32-369	¥ 6,083	オープン	1	乳白半透明	3	600×900	1.93	33(165)
752-2011	KAC9182-3	¥ 9,029	オープン	1	乳白半透明	2	1860×930	4.10	20(112)
752-2037	KAC9183-3	¥ 13,279	オープン	1	乳白半透明	3	1860×930	6.17	41(171)

蛍光グリーン

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	縦×横 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★112-8012	AC65-223	¥ 617	オープン	5	蛍光グリーン	2	200×300	0.15	10(-)
★112-9576	AC65-323	¥ 849	オープン	5	蛍光グリーン	3	200×300	0.22	5(-)
★112-9618	AC65-234	¥ 1,207	オープン	5	蛍光グリーン	2	300×450	0.33	0(-)
★112-9655	AC65-334	¥ 1,690	オープン	1	蛍光グリーン	3	300×450	0.48	1(-)
★113-1134	AC65-246	¥ 2,173	オープン	5	蛍光グリーン	2	450×600	0.66	0(-)
★113-1140	AC65-346	¥ 3,186	オープン	5	蛍光グリーン	3	450×600	0.96	0(-)
★113-1195	AC65-269	¥ 4,151	オープン	5	蛍光グリーン	2	600×900	1.30	0(-)
★112-9553	AC65-369	¥ 6,083	オープン	5	蛍光グリーン	3	600×900	1.93	0(-)
★112-3230	KAC9182-4	¥ 9,346	オープン	5	蛍光グリーン	2	1860×930	4.10	0(-)
★112-1697	KAC9183-4	¥ 13,809	オープン	5	蛍光グリーン	3	1860×930	6.17	0(-)

ブラウンスモーク

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	縦×横 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★113-1177	AC91-223	¥ 617	オープン	5	ブラウンスモーク	2	200×300	0.15	0(-)
★113-1143	AC91-323	¥ 849	オープン	5	ブラウンスモーク	3	200×300	0.22	0(-)
★112-8070	AC91-234	¥ 1,207	オープン	5	ブラウンスモーク	2	300×450	0.33	5(100)
★113-1198	AC91-334	¥ 1,690	オープン	5	ブラウンスモーク	3	300×450	0.49	0(-)
★113-1165	AC91-246	¥ 2,173	オープン	5	ブラウンスモーク	2	450×600	0.66	0(-)
★112-9610	AC91-346	¥ 3,186	オープン	5	ブラウンスモーク	3	450×600	0.96	5(-)
★112-9646	AC91-269	¥ 4,151	オープン	5	ブラウンスモーク	2	600×900	1.30	10(-)
★112-8020	AC91-369	¥ 6,083	オープン	5	ブラウンスモーク	3	600×900	1.90	0(-)
★112-3252	KAC9182-6	¥ 9,346	オープン	5	ブラウンスモーク	2	1860×930	4.10	5(-)
★112-1703	KAC9183-6	¥ 13,809	オープン	5	ブラウンスモーク	3	1860×930	6.17	0(-)

◎商品のお問い合わせ:06-6764-1531 http://www.osaka-hikari.co.jp/

白

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	縦×横 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★112-9644	AC68-223	¥ 617	オープン	5	白	2	200×300	0.15	0(-)
★112-8022	AC68-323	¥ 849	オープン	5	白	3	200×300	0.22	0(-)
★112-8024	AC68-523	¥ 1,313	オープン	3	白	5	200×300	0.36	0(-)
751-1868	AC68-234	¥ 1,207	オープン	1	白	2	300×450	0.33	75(48)
751-1884	AC68-334	¥ 1,690	オープン	1	白	3	300×450	0.49	107(78)
★112-8007	AC68-534	¥ 2,653	オープン	1	白	5	300×450	0.81	9(-)
★112-9602	AC68-246	¥ 2,173	オープン	5	白	2	450×600	0.66	5(100)
★112-9579	AC68-346	¥ 3,186	オープン	5	白	3	450×600	0.96	25(167)
★112-8068	AC68-546	¥ 5,067	オープン	3	白	5	450×600	1.60	0(-)
★113-1176	AC68-269	¥ 4,151	オープン	1	白	2	600×900	1.32	28(49)
★113-1892	AC68-369	¥ 6,083	オープン	1	白	3	600×900	1.93	45(129)
★113-1179	AC68-569	¥ 9,749	オープン	3	白	5	600×900	3.20	3(-)
397-6793	KAC9182-2	¥ 9,024	オープン	1	白	2	1860×930	4.10	59(141)
397-6815	KAC9183-2	¥ 13,271	オープン	1	白	3	1860×930	6.20	55(95)
474-4411	KAC9185-2	¥ 21,450	オープン	1	白	5	1860×930	10.30	37(169)

黒

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	縦×横 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★113-1160	AC96-223	¥ 617	オープン	5	黒	2	200×300	0.15	20(400)
★112-8021	AC96-323	¥ 849	オープン	5	黒	3	200×300	0.22	0(-)
751-1906	AC96-234	¥ 1,207	オープン	1	黒	2	300×450	0.33	65(105)
751-1922	AC96-334	¥ 1,690	オープン	1	黒	3	300×450	0.49	72(225)
★112-9642	AC96-246	¥ 2,173	オープン	5	黒	2	450×600	0.66	10(-)
★112-8038	AC96-346	¥ 3,186	オープン	5	黒	3	450×600	0.96	5(10)
751-1914	AC96-269	¥ 4,151	オープン	1	黒	2	600×900	1.32	55(149)
751-1931	AC96-369	¥ 6,083	オープン	1	黒	3	600×900	1.93	101(235)
752-2029	KAC9182-7	¥ 9,346	オープン	1	黒	2	1860×930	4.10	46(575)
752-2045	KAC9183-7	¥ 13,809	オープン	1	黒	3	1860×930	6.17	6(300)

ライトブルー

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	入数 (枚)	色	厚さ (mm)	縦×横 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★113-1152	AC70-223	¥ 617	オープン	5	ライトブルー	2	200×300	0.15	0(-)
★112-9572	AC70-323	¥ 849	オープン	5	ライトブルー	3	200×300	0.22	0(-)
★112-9647	AC70-234	¥ 1,207	オープン	5	ライトブルー	2	300×450	0.33	0(-)
★112-9623	AC70-334	¥ 1,690	オープン	5	ライトブルー	3	300×450	0.49	0(-)
★112-8061	AC70-246	¥ 2,173	オープン	5	ライトブルー	2	450×600	0.66	0(-)
★113-1148	AC70-346	¥ 3,186	オープン	5	ライトブルー	3	450×600	0.96	0(-)
★112-9611	AC70-269	¥ 4,151	オープン	5	ライトブルー	2	600×900	1.30	40(-)
★113-1173	AC70-369	¥ 6,083	オープン	5	ライトブルー	3	600×900	1.90	0(-)
★112-0137	KAC9182-5	¥ 9,346	オープン	5	ライトブルー	2	1860×930	4.10	10(-)
★112-1726	KAC9183-5	¥ 13,809	オープン	5	ライトブルー	3	1860×930	6.17	0(-)