

クリーンエリア用 ワイパー&アイテム



多様化するクリーンエリアに対応するワイパー。

クラス100に対応したニットタイプと発塵の少ない不織布製ワイパーを中心に、幅広いニーズにこたえる14アイテムと清浄度管理に必須の粘着マットや不織布製モップをラインナップ。



クリーンニット(ポリエステル)

特長 ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。アルコールや各種溶剤を使用した拭取りに適しています。端面ヒートカット処理を施しクリーンクラス100対応。クリーンレベルの高いエリアでの使用にも適しています。



【クリーンニット】クラス100対応

品番	サイズ(in)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
CN9×9	9×9	75枚×2×10袋(1,500枚)	90,000円(60円)
CN6×6	6×6	75枚×2×10袋(1,500枚)	60,000円(40円)
CN9×9S	9×9	75枚×2×1袋(150枚)	10,500円(70円)
CN6×6S	6×6	75枚×2×1袋(150枚)	7,500円(50円)

マイクロニット(超極細繊維)

特長 ポリエステルを高密度に編み上げ、拭取り性能が高く、吸収力に優れています。耐薬品性も高く、アルコールやその他溶剤等を使用した拭取りに最適です。端面ヒートカット処理を施しクリーンクラス100対応。クリーンレベルの高いエリアでの使用にも適しています。

【マイクロユニットU(薄手)】クラス100対応

品番	サイズ(in)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
UMN9×9	9×9	75枚×2×10袋(1,500枚)	165,000円(110円)
UMN6×6	6×6	75枚×2×10袋(1,500枚)	135,000円(90円)
UMN9×9S	9×9	75枚×2×1袋(150枚)	18,000円(120円)
UMN6×6S	6×6	75枚×2×1袋(150枚)	15,000円(100円)

【マイクロユニットA(厚手)】クラス100対応

品番	サイズ(in)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
AMU9×9	9×9	75枚×2×10袋(1,500枚)	180,000円(120円)
AMU6×6	6×6	75枚×2×10袋(1,500枚)	150,000円(100円)
AMU9×9S	9×9	75枚×2×1袋(150枚)	19,500円(130円)
AMU6×6S	6×6	75枚×2×1袋(150枚)	16,500円(110円)

スーパークリーン(テンセル+レーヨン)

特長 縦と横の強度のバランスが優れ、発塵の少ないワイピングクロスです。クリーンルーム内やほこりを嫌う作業に最適です。



特長 N2325の2ツ折タイプ。2ツ折にすることにより、折りたたんだときの高を薄くし、作業性を向上。4ツ折のものとは比べ薄く微細な部分も拭き取りやすくなりました。



品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
N2325	230×250	100枚×30袋(3,000枚)	17,000円(5.7円)

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
N0725	70×250	150枚×30袋(4,500枚)	15,000円(3.3円)

クリーンエリア用ワイパー

クリーン度に応じてお選びいただけます。

ライトクリーン
(レーヨン)
掲載ページ→P11



クリント
(綿100%)
掲載ページ→P11




スーパークリーン
(テンセル+レーヨン)
掲載ページ→P10



テンセル100
(テンセル)
掲載ページ→P11



クリーンニット
マイクロニット
(ポリエステル)
掲載ページ→P10



低発塵