

2U/2Aシリーズ [レギュラーサイズ]

品番	カラー	タイプ	サイズ(mm)	ケース入数
2UP	ピンク	薄手	350×600	100枚×9袋(900枚)
2UB	ブルー	薄手	350×600	100枚×9袋(900枚)
2UG	グリーン	薄手	350×600	100枚×9袋(900枚)
2UW	ホワイト	薄手	350×600	100枚×9袋(900枚)
2AP	ピンク	厚手	350×600	60枚×9袋(540枚)
2AB	ブルー	厚手	350×600	60枚×9袋(540枚)
2AG	グリーン	厚手	350×600	60枚×9袋(540枚)
2AW	ホワイト	厚手	350×600	60枚×9袋(540枚)

3U/3Aシリーズ [ダブルサイズ]

品番	カラー	タイプ	サイズ(mm)	ケース入数
3UP	ピンク	薄手	600×600	50枚×9袋(450枚)
3UB	ブルー	薄手	600×600	50枚×9袋(450枚)
3UG	グリーン	薄手	600×600	50枚×9袋(450枚)
3UW	ホワイト	薄手	600×600	50枚×9袋(450枚)
3AP	ピンク	厚手	600×600	30枚×9袋(270枚)
3AB	ブルー	厚手	600×600	30枚×9袋(270枚)
3AG	グリーン	厚手	600×600	30枚×9袋(270枚)
3AW	ホワイト	厚手	600×600	30枚×9袋(270枚)

BOXタイプ [レギュラーサイズ]

