

RPワイプ

(パルプ繊維+レーヨン不織布)

パルプとレーヨン繊維で吸収性と強度を実現した不織布ワイパー

NEW

特長

吸収性に富んだパルプ繊維にレーヨン繊維をプラスした強度のある不織布ワイパーです。従来の紙ワイパーでは強度が足りずに使えなかった溶剤を使用した拭取りや、製品の粗拭き、油脂類の拭取りや吸収、各種工場でのふき取り作業などマルチに使えます。また、食品衛生法※に適合した安心安全な素材で、食品工場での拭取り作業にもおすすめのワイピングクロスです。*厚生省告示第370号適合

用途

機械の・金属加工、自動車工場など各種製造業での製品の粗拭きに。溶剤を付けての清掃作業や機械のメンテナンス作業に。作業中に発生する水分・油分の拭取りに。食品工場での拭き取り、機器の清掃に。食品工場での食材の水分の吸収、水切り等に。

【4ツ折タイプ】

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
RP2938	287×380	50枚×18袋(900枚)	10,800円(12円)

【ロールタイプ】

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
RPR2940	287×400	580枚×2ロール(1,160枚)	14,200円(12.2円)

※ご使用の際はフロアスタンドFS-20(別売)をお求めいただくと便利です。P08参照



メルティ

(ポリプロピレン不織布)

耐薬品性と吸収性に優れたポリプロピレン不織布ワイパー。

※軟化点 約130℃ / 融点 約135℃

メルティ表面

特長

メルトブローン製法による極細繊維を特殊加工したポリプロピレンワイパーです。比重が軽いので水に浮き、耐薬品性・汚れ落とし性・吸水・吸油スピードに優れています。

【4ツ折タイプ】

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
W3136	300×360	50枚×15袋(750枚)	21,000円(28円)



エコノミーワイパー

(パルプ100%)

手持ちのボリューム感と吸収性に優れたローコストワイパー。

特長

吸収性に優れたパルプ100%素材のローコストワイパーです。生地が3枚重ねになっており、丈夫で手持ちのボリューム感があります。

用途

機械の整備や製品の粗拭きに。作業中に発生する油分・水分の拭き取りに。

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
EW3334	330×340	50枚×24袋(1,200枚)	9,600円(8円)

トリックス

(パルプエアレード不織布)

パルプ不織布を使用した紙ワイパー。



パルパーライト

(再生紙100%)

手軽にティッシュ感覚で使用できる100%再生紙ローコストワイパー。

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

特長

環境に配慮した100%再生紙のローコストワイパーです。ポップアップタイプはティッシュ感覚で手軽に使用ができ、手拭きなどに最適です。ロールタイプはミシン目が付いているので、切り取りやすく、工具についた汚れの拭き取りなどに使用できます。

【ポップアップタイプ】

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
PL200	225×220	200枚×25袋(5,000枚)	8,000円(1.6円)

【ロールタイプ】

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
PLR100	260×420	1,000枚×2ロール(2,000枚)	10,400円(5.2円)

特長

手持ちのボリューム感に優れたパルプ素材のワイパーです。

【ポップアップタイプ】

品番	サイズ(mm)	ケース入数(総数)	定価(1枚当り)
HVP3040	300×400	150枚×9袋(1,350枚)	11,880円(8.8円)