

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ	
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)				許容荷重 1個(daN)	車輪品番・品種 - 車種			車輪径 (mm)
420 G - R	- R	25	8	 ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ	425 G - R	- R	25	12	317
		32	12				32	14	
		38	20				38	17	
420 G 415 G	- R	50	30	 ゴム車輪 ナイロンホイール ※導電車もできます 詳細はP 27 (導電車輪はゴム一体型です)	425 G - R	- R	50	20	317
		65	40				65	27	
		75	50				75	27	
420 G	- N	25	10	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます	429 G - N	- N	25	12	324
		32	18				32	14	
		38	28				38	16	
420 G 415 G	- N	50	38	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 G - N	- N	50	21	324
		65	55				65	25	
		75	65				75	25	
420 G	- UR	25	10	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 G - UR	- UR	25	12	329
		32	18				32	14	
		38	28				38	16	
420 G 415 G	- UR	50	38	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 G - UR	- UR	50	21	329
		65	55				65	27	
420 G 415 G	- UR	75	65	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール 樹脂ブッシュ ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 G - UR	- UR	75	27	329
		50	30				 エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	
420 G 415 G	- L	65	40	 エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	- L			65
		75	50				75	27	
420 G	- C	25	12	 イモノ車輪 一体型	426 G - C	- C	25	12	336
		32	20				32	14	
		38	30				38	17	
420 G 415 G	- C	50	40	 イモノ車輪 一体型	426 G - C	- C	50	21	336
		65	60				65	25	
		75	70				75	25	
420 G	- MC	38	30	 MCナイロン車輪 一体型	499 G - MC	- MC	38	17	337
420 G 415 G	- MC	50	40				 MCナイロン車輪 一体型	499 G - MC	
		65	60	65	25				
		75	70	75	25				