

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号			使用車輪	車輪記号		車輪幅 mm	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)		車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
440 G 440 R - R	65	70		445 G - R	65	28	322
	75	80			75	33	
440 G 440 R - R	100	100		445 G - R	100	40	322
	125	120			125	50	
440 G 440 R - N	65	90		449 G - N	65	28	325
	75	100			75	35	
	100	120			100	40	
440 G 440 R - C	65	90		446 G - C	65	25	336
	75	100			75	31	
440 G 440 R - C	100	120		446 G - C	100	35	336
	125	140			125	45	