

## 商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)				車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
420 S 413 S	- RD	50	50	 ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	427 S - RD	50	26	320
420 S 413 S	- R	65 75	50 60	 ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 S - R	65 75	26 26	317
420 S 413 S	- RDB	65 75	50 60	 ゴム車輪 一体型 ローラーベアリング	437 S - RDB	65 75	26 26	320
420 S 413 S	- N	50	60	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます	429 S - N	50	25	325
420 S 413 S	- N	65 75	70 80	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 G - N	65 75	25 25	324
420 S 413 S	- NRB	50	60	 ナイロン車輪 一体型 ローラーベアリング	429 S - NRB	50	25	326
420 S 413 S	- NRB	65 75	70 80	 ナイロン車輪 一体型 ローラーベアリング	429 S - NRB	65 75	25 25	326
420 S 413 S	- UB	50 65 75	60 70 80	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ローラーベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 S - UB	50 65 75	25 27 27	330
420 S 413 S	- L	65 75	50 60	 エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	65 75	27 27	334
420 S 413 S	- C	65 75	70 80	 イモノ車輪 一体型	426 G - C	65 75	25 25	336
420 S 413 S	- PH	50 65 75	70 70 80	 フェノール車輪 一体型 樹脂ブッシュ	428 S - PH	50 65 75	25 27 27	338
420 S 413 S	- PB	50 65 75	70 70 80	 フェノール車輪 一体型 ローラーベアリング	428 S - PB	50 65 75	25 27 27	338

平付けプレート  
ねじ込み  
ねじ込みボス  
ねじ込みフラップ  
ハイグレード  
特殊鋼  
平付けプレート  
ねじ込み  
ステンレス  
ねじ込みボス  
静か/クッション  
フアンチャー  
メデイカル  
ロック/足場用  
使用車輪  
新製品