

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号				使用車輪	車輪記号		車輪幅 mm	車輪 参照 ページ	
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)	特記 事項	許容荷重 1個(daN)		車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)			
413 S - R	100	TL	120		ゴム車輪 スチールホイール 樹脂ブッシュ ※グレー車もできます	425 S - R	100	32	319
	125	TL	150				125	38	
	150	TL	160				150	40	
413 S - WR	100	TL	120		ゴム車輪(ワイドタイプ) スチールホイール 樹脂ブッシュ ※グレー車もできます	425 S - WR	100	34	319
	125	TL	150				125	40	
	150	TL	160				150	40	
413 S - RB	100	TL	120		ゴム車輪 スチールホイール ローラーベアリング 樹脂ブッシュ ※グレー車もできます ※導電車・帯電防止車(ブルー)もできます 詳細はP.27	435 S - RB	100	32	320
	125	TL	150				125	38	
	150	TL	160				150	40	
413 S - WRB	100	TL	120		ゴム車輪(ワイドタイプ) スチールホイール ローラーベアリング 樹脂ブッシュ ※グレー車もできます	435 S - WRB	100	34	320
	125	TL	150				125	40	
	150	TL	160				150	40	
413 S - CHR	100	TL	120		ゴム車輪 ナイロンホイール 複列ボールベアリング	434 S - CHR	100	32	321
	125	TL	150				125	38	
	150	TL	160				150	40	
413 S - XRZ	100	TL	120		耐切くず特殊ゴム車輪 ※詳細はP.28 スチールホイール ラジアルボールベアリング	435 S - XRZ	100	32	322
	125	TL	150				125	38	
	150	TL	160				150	40	
413 S - N	100	TL	120		ナイロン車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※グレー車・黒車もできます	429 S - N	100	32	325
	125	TL	150				125	35	
	150	TL	160				150	35	
413 S - NRB	100	TL	120		ナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング ※黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP.27	429 S - NRB	100	29	326
	125	TL	150				125	35	
	150	TL	160				150	35	
413 S - UB	100	TL	100		ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ラジアルボールベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP.27	439 S - UB	100	32	330
	125	TL	130				125	38	
	150	TL	140				150	38	
413 S - URB	100	TL	120		ウレタン車輪(熱硬化性) スチールホイール ローラーベアリング	423 S - URB	100	32	332
	125	TL	150				125	38	
	150	TL	160				150	40	
413 S - C	100	TL	120		イモノ車輪 一体型 樹脂ブッシュ	426 S - C	100	30	336
	125	TL	150				125	33	
	150	TL	160				150	35	
413 S - MCB	100	TL	120		MCナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング	499 S - MCB	100	33	337
	125	TL	150				125	43	
	150	TL	160				150	43	
413 S - PH	100	TL	120		フェノール車輪 一体型 樹脂ブッシュ	428 S - PH	100	32	338
	125	TL	150				125	38	
	150	TL	160				150	42	

トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時に制御できるロック機構です。

フリー

旋回部と車輪の回転がフリーとなります。



ロック

旋回部と車輪の回転がロックされます。

