

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	 許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪径 (mm)	 車幅 mm	車輪 参照 ページ	
品番・品種 - 車種					車輪品番・品種 - 車種					
400 SR 400 SRP	- RB	180 200	220 220		ゴム車輪 スチールホイール ローラーベアリング ※200mmはグレー車もできます ※導電車もできます 詳細はP 27	435 S	- RB	180 200	46 46	320
400 SR 400 SRP	- RBB	200	220				ゴム車輪 スチールホイール ラジアルボールベアリング ※牽引仕様もできません 詳細はP 29	435 S	- RBB	200
400 SR 400 SRP	- XRZ	200	220		耐切くず特殊ゴム車輪 ※詳細はP 28 スチールホイール ラジアルボールベアリング			435 S	- XRZ	200
400 SR 400 SRP	- NRB	200	220				ナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング	429 S	- NRB	200
400 SR 400 SRP	- UB	200	200		ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ラジアルボールベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP 27			439 S	- UB	200
400 SR 400 SRP	- URB	180 200	200 200				ウレタン車輪(熱硬化性) スチールホイール ローラーベアリング	423 S	- URB	180 200
400 SR 400 SRP	- UBB	200	200		ウレタン車輪(熱硬化性) スチールホイール ラジアルボールベアリング ※牽引仕様もできます 詳細はP 29			423 S	- UBB	200

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

ハイグレード

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

静か/クッション

ファニチャー

メデイカル

ロック/足場用

使用車輪

新製品

スチール

特殊鋼

ステンレス