

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)				車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
420 SA 413 SA	- R	100 125 150	120 150 160	 ゴム車輪 スチールホイール 樹脂ブッシュ ※グレー車もできます	425 S - R	100 125 150	32 38 40	319
420 SA 413 SA	- WR	100 125 150	120 150 160	 ゴム車輪(ワイドタイプ) スチールホイール 樹脂ブッシュ ※グレー車もできます	425 S - WR	100 125 150	34 40 40	319
420 SA 413 SA	- RB	100 125 150	120 150 160	 ゴム車輪 スチールホイール ローラーベアリング ※グレー車もできます ※導電車・帯電防止車(ブルー)もできます 詳細はP.27	435 S - RB	100 125 150	32 38 40	320
420 SA 413 SA	- WRB	100 125 150	120 150 160	 ゴム車輪(ワイドタイプ) スチールホイール ローラーベアリング ※グレー車もできます	435 S - WRB	100 125 150	34 40 40	320
420 SA 413 SA	- CHR	100 125 150	120 150 160	 ゴム車輪 ナイロンホイール 複列ボールベアリング	434 S - CHR	100 125 150	32 38 40	321
420 SA 413 SA	- XRZ	100 125 150	120 150 160	 耐切くず特殊ゴム車輪 ※詳細はP.28 スチールホイール ラジアルボールベアリング	435 S - XRZ	100 125 150	32 38 40	322
420 SA 413 SA	- N	100 125 150	120 150 160	 ナイロン車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※グレー車・黒車もできます	429 S - N	100 125 150	32 35 35	325
420 SA 413 SA	- NRB	100 125 150	120 150 160	 ナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング ※黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP.27	429 S - NRB	100 125 150	32 35 35	326
420 SA 413 SA	- UB	100 125 150	100 130 140	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ラジアルボールベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP.27	439 S - UB	100 125 150	32 38 38	330
420 SA 413 SA	- URB	100 125 150	120 150 160	 ウレタン車輪(熱硬化性) スチールホイール ローラーベアリング	423 S - URB	100 125 150	32 38 40	332
420 SA 413 SA	- C	100 125 150	120 150 160	 イモノ車輪 一体型 樹脂ブッシュ	426 S - C	100 125 150	30 33 35	336
420 SA 413 SA	- MCB	100 125 150	120 150 160	 MCナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング	499 S - MCB	100 125 150	33 43 43	337
420 SA 413 SA	- PH	100 125 150	120 150 160	 フェノール車輪 一体型 樹脂ブッシュ	428 S - PH	100 125 150	32 38 42	338

平付けプレート

ねじ込み

スチール

差込みボス

差込みプラグ

ハイグレード

特殊鋼

平付けプレート

ねじ込み

ステンレス

差込みボス

静か/クッション

フアンチャー

メデイカル

ロック/足場用

使用車輪

新製品