


商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪 幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種					車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
540 SA 545 SA	- NRB	50	200	 ナイロン車輪 一体型 複列ボールベアリング	542 S - NRB	50	38	327
		65	200			65	40	
		75	200			75	40	
540 SA 545 SA	- BAU	50	200	 ウレタン車輪(熱硬化性) アルミホイール 複列ボールベアリング	542 S - BAU	50	40	332
540 SA 545 SA	- BAU	65	200	 ウレタン車輪(熱硬化性) アルミホイール ラジアルボールベアリング	542 S - BAU	65	40	332
		75	200			75	40	
540 SA 545 SA	- PB	50	200	 フェノール車輪 一体型 ローラーベアリング	542 S - PB	50	43.5	338
		65	200			65	40	
		75	200			75	40	

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。