

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。


▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)				車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
420 EK 415 EK - R	85	50		ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP.27	425 E - R	85	27	317
420 EK 415 EK 420 EKR - R	100 125	50 60		ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP.27	425 E - R	100 125	27 27	317
420 EK 415 EK - R	150	60		ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP.27	425 E - R	150	27	317
420 EK 415 EK 420 EKR - PR	100 125	50 60		ゴム車輪 スチールホイール 樹脂ブッシュ	430 E - PR	100 125	22 22	318
420 EK 415 EK - PR	150	60		ゴム車輪 スチールホイール 樹脂ブッシュ	430 E - PR	150	22	318
420 EK 415 EK - N	85	60		ナイロン車輪 一体型 ※黒車もできます	429 E - N	85	25	325
420 EK 415 EK 420 EKR - N	100 125	60 70		ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※100mmは導電車(黒)もできます 詳細はP.27	429 E - N	100 125	25 25	325
420 EK 415 EK - UR	85	60		ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール 樹脂ブッシュ ※帯電防止車もできます 詳細はP.27	439 E - UR	85	27	329
420 EK 415 EK 420 EKR - UR	100 125	60 70		ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール 樹脂ブッシュ ※帯電防止車もできます 詳細はP.27	439 E - UR	100 125	27 27	329
420 EK 415 EK - UB	85	60		ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ローラーベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP.27	439 E - UB	85	27	330
420 EK 415 EK 420 EKR - UB	100 125	60 70		ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ローラーベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP.27	439 E - UB	100 125	27 27	330
420 EK 415 EK 420 EKR - L	100	50		エラストマー車輪 PPホイール	429 E - L	100	27	334
420 EK 415 EK 420 EKR - MC	100 125	60 70		MCナイロン車輪 一体型	499 E - MC	100 125	25 25	337
420 EK 415 EK - MC	150	70		MCナイロン車輪 一体型	499 E - MC	150	25	337

バンパー (パイプ外径…25mm~25.5mm)

材質はエラストマー製で壁面を傷める心配がありません。

※ワッシャーも含めて別途ご用意ください。
 ※バンパー: RoHS適合品



ワッシャー バンパーの安定性を
 良くするためワッシャー
 を入れてください。