

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番 プラグNo. 品種 - 車種	車輪径 (mm)				車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
420 □ EN - R	40	25	ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ	425 G - R	40	17	317	
415 □ EN - R	40	25						
420 □ EN - R	50	30	ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 E - R	50	20	317	
415 □ EN - R	65	30						
415 □ EN - R	75	40						
420 □ EN - PR	65	30	ゴム車輪 スチールホイール 樹脂ブッシュ	430 E - PR	65	20	318	
415 □ EN - PR	75	40						
420 □ EN - N	40	30	ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます	429 G - N	40	16	324	
415 □ EN - N	40	30						
420 □ EN - N	50	40	ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 G - N	50	21	324	
415 □ EN - N	50	40						
415 □ EN - N	50	40						
420 □ EN - N	65	40	ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます	429 E - N	65	21	324	
415 □ EN - N	75	50						
420 □ EN - UR	40	30	ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 G - UR	38	16	329	
415 □ EN - UR	50	40						
420 □ EN - UR	65	40	ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 E - UR	65	21	329	
415 □ EN - UR	75	50						
420 □ EN - L	50	30	エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	50	21	334	
415 □ EN - L	50	30						
420 □ EN - L	65	30	エラストマー車輪 PPホイール	429 E - L	65	21	334	
415 □ EN - L	75	40						
420 □ EN - LB	50	30	エラストマー車輪 PPホイール ローラーベアリング	429 E - LB	50	20	334	
415 □ EN - LB	50	30						
420 □ EN - LB	65	30	エラストマー車輪 PPホイール ラジアルボールベアリング	429 E - LB	65	21	334	
415 □ EN - LB	75	40						
420 □ EN - MC	40	30	MCナイロン車輪 一体型	499 G - MC	38	17	337	
415 □ EN - MC	50	40						
420 □ EN - MC	65	40	MCナイロン車輪 一体型	499 E - MC	65	20	337	
415 □ EN - MC	75	50						

取付け方法・解説

パイプを受金具の底まで差し込んだ状態で、ステーム六角部をスパナで締め付けてください。
 締め付けによりナットが樹脂プラグを押し広げ、パイプ内面に密着しキャスターを固定することができます。
 (右図参照)



平付けプレート
ねじ込み
差込みボス
差込みフランジ
ハイグレード
特殊鋼
ステンレス
ねじ込み
差込みボス
静か/クッション
フアンチャー
メデイカル
ロック/足場用
使用車輪
新製品