

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪 幅 mm	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)			車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
320 SR 320 SRP - RU	100	120	 ゴム車輪 ナイロンホイール 樹脂ブッシュ ※ステンレス専用車輪 ※グレー車もできます	434 SOS - RU	100	32	339
	125	150			125	38	
	150	160			150	40	
320 SR 320 SRP - RBU	100	120	 ゴム車輪 ナイロンホイール ローラーベアリング ※ステンレス専用車輪 ※グレー車もできます	434 SOS - RBU	100	32	339
	125	150			125	38	
	150	160			150	40	
320 SR 320 SRP - ARB	100	120	 耐熱特殊ゴム車輪 ※詳細はP 26 アルミホイール ラジアルボールベアリング	435 SOS - ARB	100	30	340
	125	150			125	38	
	150	160			150	38	
320 SR 320 SRP - N	100	120	 ナイロン車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※ステンレス専用車輪	429 SOS - N	100	32	340
	125	150			125	35	
	150	160			150	35	
320 SR 320 SRP - NRB	100	120	 ナイロン車輪 一体型 ローラーベアリング ※ステンレス専用車輪 ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 SOS - NRB	100	29	340
	125	150			125	35	
	150	160			150	35	
320 SR 320 SRP - UB	100	100	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ローラーベアリング ※ステンレス専用車輪 ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 SOS - UB	100	32	341
	125	130			125	38	
	150	140			150	38	
320 SR 320 SRP - MCB	100	120	 MCナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング ※ステンレス専用車輪	499 SOS - MCB	100	33	343
	125	150			125	43	
320 SR 320 SRP - MCB	150	160	 MCナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング ※ステンレス専用車輪	499 SOS - MCB	150	43	343
	100	120			100	32	
320 SR 320 SRP - PH	100	120	 フェノール車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※ステンレス専用車輪	428 SOS - PH	100	32	343
	125	150			125	38	
	150	160			150	42	