

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪径 (mm)	車幅 mm	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種					車輪品番・品種 - 車種				
320 EA 315 EA	- R	50 65 75	30 30 40	 ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP.27	425 E - R	50 65 75	20 21 21		317
320 EA 315 EA	- N	50	40	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP.27	429 G - N	50※	21		324
320 EA 315 EA	- N	65 75	40 50	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます	429 E - N	65 75	21 21		324
320 EA 315 EA	- UR	50	40	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP.27	439 G - UR	50	21		329
320 EA 315 EA	- UR	65 75	40 50	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP.27	439 E - UR	65 75	21 21		329
320 EA 315 EA	- L	50	30	 エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	50	21		334
320 EA 315 EA	- L	65 75	30 40	 エラストマー車輪 PPホイール	429 E - L	65 75	21 21		334
320 EA 315 EA	- MC	50	40	 MCナイロン車輪 一体型	499 G - MC	50	20		337
320 EA 315 EA	- MC	65 75	40 50	 MCナイロン車輪 一体型	499 E - MC	65 75	20 20		337

※315EA-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付き専用のナイロン車輪(車輪記号: 429 15G-N 50mm)です。