

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号			使用車輪	車輪記号		車輪 mm	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)		車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
320 SA 315 SA - RU 313 SA	100 125 150	120 150 160		434 SOS - RU	100 125 150	32 38 40	339
320 SA 315 SA - RBU 313 SA	100 125 150	120 150 160		434 SOS - RBU	100 125 150	32 38 40	339
320 SA 315 SA - ARB 313 SA	100 125 150	120 150 160		435 SOS - ARB	100 125 150	30 38 38	340
320 SA 315 SA - N 313 SA	100 125 150	120 150 160		429 SOS - N	100 125 150	32 35 35	340
320 SA 315 SA - NRB 313 SA	100 125 150	120 150 160		429 SOS - NRB	100 125 150	29 35 35	340
320 SA 315 SA - UB 313 SA	100 125 150	100 130 140		439 SOS - UB	100 125 150	32 38 38	341
320 SA 315 SA - MCB 313 SA	100	120		499 SOS - MCB	100	33	343
320 SA 315 SA - MCB 313 SA	125 150	150 160		499 SOS - MCB	125 150	43 43	343
320 SA 315 SA - PH 313 SA	100 125 150	120 150 160		428 SOS - PH	100 125 150	32 38 42	343

313SA 新機構のサイドストッパー付きキャスター

新タイプのストッパー機構を採用することで
従来に比べ軽い力でストッパー操作が可能になりました。



313SA (ストッパー作動時)