

## 商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪 幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)				車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
320 SK 315 SK 313 SK	- RU	100 125 150	120 150 160	 ゴム車輪 ナイロンホイール 樹脂ブッシュ ※ステンレス専用車輪 ※グレー車もできます	434 SOS - RU	100 125 150	32 38 40	339
320 SK 315 SK 313 SK	- RBU	100 125 150	120 150 160	 ゴム車輪 ナイロンホイール ローラーベアリング ※ステンレス専用車輪 ※グレー車もできます	434 SOS - RBU	100 125 150	32 38 40	339
320 SK 315 SK 313 SK	- ARB	100 125 150	120 150 160	 耐熱特殊ゴム車輪 ※詳細はP 26 アルミホイール ラジアルボールベアリング	435 SOS - ARB	100 125 150	30 38 38	340
320 SK 315 SK 313 SK	- N	100 125 150	120 150 160	 ナイロン車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※ステンレス専用車輪	429 SOS - N	100 125 150	32 35 35	340
320 SK 315 SK 313 SK	- NRB	100 125 150	120 150 160	 ナイロン車輪 一体型 ローラーベアリング ※ステンレス専用車輪 ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 SOS - NRB	100 125 150	29 35 35	340
320 SK 315 SK 313 SK	- UB	100 125 150	100 130 140	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ローラーベアリング ※ステンレス専用車輪 ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 SOS - UB	100 125 150	32 38 38	341
320 SK 315 SK 313 SK	- MCB	100	120	 MCナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング ※ステンレス専用車輪	499 SOS - MCB	100	33	343
320 SK 315 SK 313 SK	- MCB	125 150	150 160	 MCナイロン車輪 一体型 ラジアルボールベアリング ※ステンレス専用車輪	499 SOS - MCB	125 150	43 43	343
320 SK 315 SK 313 SK	- PH	100 125 150	120 150 160	 フェノール車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※ステンレス専用車輪	428 SOS - PH	100 125 150	32 38 42	343

### 313SK 新機構のサイドストッパー付きキャスター

新タイプのストッパー機構を採用することで  
従来に比べ軽い力でストッパー操作が可能になりました。



313SK (ストッパー作動時)