

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】に加えねじの種類をご指定ください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)				車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
320 BEA - FR 313 BEA - FR	100	50	 ゴム車輪 ナイロンホイール ラジアルボールベアリング ※ステンレス専用車輪	434 S0E - FR	100	27	339	
	125	60			125			27
320 BEA - UZ 313 BEA - UZ	100	60	 ウレタン車輪 (熱可塑性) ナイロンホイール ラジアルボールベアリング ※ステンレス専用車輪 ※帯電防止車(ブルー)もできます 詳細はP.27	429 S0E - UZ	100	27	342	
	125	70			125			27

帯電防止ウレタン車輪について

- UZ車輪には静電気障害や塵埃の吸着を防止できる帯電防止ウレタン車輪もあります。
 - 帯電防止ウレタン車輪の体積固有抵抗値は【 $1 \times 10^7 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ 】です。
- 注) 許容荷重は通常の約60%でご使用ください。
 ※詳細はP.27をご参照ください。

