

## 商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)				車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
220 E 215 E	- R	40	20	 ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ	425 G - R	40	17	317
220 E 215 E	- R	50	30	 ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 E - R	50	20	317
		65	30			65	21	
		75	40			75	21	
220 E 215 E	- PR	65	30	 ゴム車輪 スチールホイール 樹脂ブッシュ	430 E - PR	65	20	318
		75	40			75	21	
220 E 215 E	- N	40	30	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます	429 G - N	40	16	324
220 E 215 E	- N	50	40	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 G - N	50	21	324
		65	40			65	21	
		75	50			75	21	
220 E 215 E	- UR	40	30	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 G - UR	40	16	329
		50	40			50	21	
		65	40			65	21	
220 E 215 E	- UR	75	50	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 E - UR	75	21	329
		65	40			65	21	
220 E 215 E	- L	50	30	 エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	50	21	334
220 E 215 E	- L	65	30	 エラストマー車輪 PPホイール	429 E - L	65	21	334
		75	40			75	21	
220 E	- LB	50	30	 エラストマー車輪 PPホイール ローラーベアリング	429 E - LB	50	20	334
220 E	- LB	65	30	 エラストマー車輪 PPホイール ラジアルボールベアリング	429 E - LB	65	21	334
		75	40			75	21	
220 E 215 E	- MC	40	30	 MCナイロン車輪 一体型	499 G - MC	38	17	337
		50	40			50	20	
220 E 215 E	- MC	65	40	 MCナイロン車輪 一体型	499 E - MC	65	20	337
		75	50			75	20	

平付けプレート    ねじ込み    差込みボス    差込みプラグ    ハイグレード    平付けプレート    ねじ込み    差込みボス    静か/クッション    フォーニチャー    メディカル    ロック/足場用    使用車輪    新製品

スチール    特殊鋼    ステンレス