

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

▼車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪径 (mm)	車幅 mm	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種					車輪品番・品種 - 車種				
220 E - R		85	50	 ゴム車輪 一体型 樹脂プッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 E - R		85	27	317
215 E		100	50				100	27	
220 E - R		125	60	 ゴム車輪 一体型 樹脂プッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 E - R		125	27	317
215 E		150	60				150	27	
220 E - RDB		100	50	 ゴム車輪 一体型 ローラーベアリング	437 E - RDB		100	27	318
215 E		125	60				125	26	
		150	60				150	26	
220 E - RN		85	50	 ゴム車輪 ナイロンホイール ※黒車もできます	425 E - RN		85	27	318
215 E		100	50				100	27	
220 E - PR		100	50	 ゴム車輪 スチールホイール 樹脂プッシュ	430 E - PR		100	22	318
215 E		125	60				125	22	
		150	60				150	22	
220 E - N		85	60	 ナイロン車輪 一体型 ※黒車もできます ※100/125mmはグレー車もできます ※100mmは導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 E - N		85	25	325
215 E		100	60				100	25	
		125	70				125	25	
220 E - UR		85	60	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール 樹脂プッシュ ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 E - UR		85	27	329
215 E		100	60				100	27	
		125	70				125	27	
220 E - UB		85	60	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ローラーベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 E - UB		85	27	330
215 E		100	60				100	27	
		125	70				125	27	
220 E - L		85	50	 エラストマー車輪 PPホイール	429 E - L		85	27	334
215 E		100	50				100	27	
220 E - LB		100	50	 エラストマー車輪 PPホイール ラジアルボールベアリング	429 E - LB		100	27	334
220 E - MC		100	60	 MCナイロン車輪 一体型	499 E - MC		100	25	337
215 E		125	70				125	25	
		150	70				150	25	