

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種					車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
450 B - R 450 15 B		50	30	ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 E - R	50	20	317
450 B - N 450 15 B		50	40	ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 G - N	50	21	324
450 B - UR 450 15 B		50	40	ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 G - UR	50	21	329
450 B - L 450 15 B		50	30	エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	50	21	334

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車幅 (mm)	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種					車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
450 K - R 450 15 K		50	30	ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 E - R	50	20	317
450 K - N 450 15 K		50	40	ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 G - N	50	21	324
450 K - UR 450 15 K		50	40	ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 G - UR	50	21	329
450 K - L 450 15 K		50	30	エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	50	21	334

機能型式	品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	車輪 固定方法
------	-------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------



450 K

50

63

11

38.5

19

47

リベット



450 15 K

50

63

11

38.5

19

60

リベット

■ソケット/ブラケットは5種類からお選びください。

ソケット/ブラケット

No.12/13/15/50/51は
別途ご用意ください。(P289参照)
※三価クロム化成処理です。



No.12



No.13



No.15



No.50



No.51