

# ABタイ(黒色)



耐候グレード


屋内外使用

- 色:黒
- 材質:66ナイロン
- UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
- 常時使用温度範囲:-40℃~+85℃



屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準グレード同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

※屋外の垂鉛めつき銅板周辺での使用、塩害の影響がある沿岸地域や、融雪剤、凍結防止剤などの影響が考えられる山間部や降雪地域では、ガルバロック(P50)をご使用ください。



UL規格認定品以外の製品も含まれております。詳細はP25~26「UL取得製品」をご参照ください。

Article-No.	型番*	結束径φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N(kgf)	販売単位(本)		適用工具
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
922-00013	<b>AB80-W-1000</b>	1.0~16.0	<b>80.0</b>	<b>2.2</b>	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	<b>1, 2, 3</b>
922-00012	<b>AB80-W-100</b>	1.0~16.0	<b>80.0</b>	<b>2.2</b>	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	100	30,000	<b>1, 2, 3</b>
922-00016	<b>AB100-W-1000</b>	1.0~22.0	<b>100</b>	<b>2.5</b>	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	<b>1, 2, 3</b>
922-00017	<b>AB100-W-100</b>	1.0~22.0	<b>100</b>	<b>2.5</b>	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000	<b>1, 2, 3</b>
111-01164 922-00019	<b>AB150-W</b>	1.0~36.0	<b>152</b>	<b>3.5</b>	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	<b>1, 2, 4</b>
922-00023	<b>AB190-W</b>	1.5~50.0	<b>202</b>	<b>3.6</b>	5.5	4.0	6.2	1.2	135 (13.77)	100	15,000	<b>1, 2, 4</b>
111-01173 922-00025	<b>AB200-W</b>	1.5~50.0	<b>202</b>	<b>4.6</b>	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	<b>1, 2, 4</b>
922-00027	<b>AB250-W</b>	1.5~65.0	<b>251</b>	<b>4.8</b>	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	<b>1, 2, 4</b>
922-00029	<b>AB270-W</b>	2.0~70.0	<b>270</b>	<b>4.8</b>	9.0	5.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	<b>1, 2, 4</b>
922-00031	<b>AB300-W</b>	1.5~80.0	<b>301</b>	<b>4.8</b>	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	<b>1, 2, 4</b>
111-01135 922-00033	<b>AB350-W</b>	3.0~100	<b>380</b>	<b>7.6</b>	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	<b>4, 5, 6</b>
922-00035	<b>AB380-W</b>	2.5~105	<b>383</b>	<b>4.8</b>	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	<b>1, 2, 4</b>
922-00037	<b>AB450-W</b>	15.0~130	<b>460</b>	<b>7.6</b>	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	1,000	<b>4, 5, 6</b>
922-00082	<b>AB460-W</b>	15.0~130	<b>465</b>	<b>9.6</b>	14.5	9.5	14.7	2.2	900 (91.77)	25	750	<b>4, 5, 6</b>
922-00039	<b>AB550-W</b>	4.0~145	<b>541</b>	<b>13.0</b>	17.0	12.0	20.0	2.0	1,115 (113.7)	25	500	<b>5, 6</b>
922-00080	<b>AB600-W</b>	15.0~175	<b>605</b>	<b>9.6</b>	14.5	9.5	14.7	2.2	900 (91.77)	25	750	<b>4, 5, 6</b>
922-00041	<b>AB800-W</b>	8.0~245	<b>820</b>	<b>8.8</b>	13.0	9.5	14.0	1.9	780 (79.54)	25	500	<b>4, 5, 6</b>
922-00043	<b>AB1000-W</b>	152~330	<b>1095</b>	<b>8.9</b>	13.8	9.5	14.0	2.1	780 (79.54)	25	250	<b>4, 5, 6</b>
922-00045	<b>AB1300-W</b>	152~405	<b>1325</b>	<b>8.9</b>	14.0	9.5	14.0	2.1	780 (79.54)	25	500	<b>4, 5, 6</b>

\*:「AB80-W-1000」、「AB80-W-100」、「AB100-W-1000」、「AB100-W-100」の“-1000”と“-100”は梱包コードを表しています。

適用工具

- ① EVO7ISP ② MK8 ③ MK8-LT ④ EVO9SP ⑤ MK11 ⑥ MK15

インシュロックタイ結束工具はP138をご参照ください。

ABシリーズ

スタンダードシリーズ (66ナイロン)

特殊樹脂シリーズ

アウトサイドセレーションシリーズ

ヘビーデューティシリーズ

リビートシリーズ

グリップタイ

エンドレスシリーズ

メタルタイ

スペシャルシリーズ

カーベルラップ