

カラータイ

UL規格認定品 該当型番 P25~26
 MIL 該当型番 P27
 DNV 該当型番 P28
 LR 該当型番 P29
 食品衛生法適合 該当型番 P31
 RoHS 適合
 HF ハロゲンフリー

インシュロックタイ
 パネル固定用結束バンド
 ケーブル・配管識別製品
 セキュリティ製品
 結束工具
 全自動結束システム
 固定アクセサリ
 電線保護アクセサリ
 保護・絶縁
 ネットワーク配線部材


標準グレード

屋内使用

- 材質: 66ナイロン
- UL難燃グレード(主原料): UL94V-2
- 常時使用温度範囲: -40℃~+85℃



カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。また、電線の保護色としても便利です。



※BK-1-1000、BK-1-100のみ、UL規格認定品です。

カラータイ (黒色・BKバンド)

Article-No.	型番*	色	結束径φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N(kgf)	販売単位(本)		適用工具
				全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
111-00890	BK-1-1000	黒	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00891	BK-1-100										100	30,000	

*: 「BK-1-1000」、「BK1-100」の"-1000"と"-100"は梱包コードを表します。

カラータイ (青・緑・赤・黄)

Article-No.	型番	色	結束径φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度(最小値) N(kgf)	販売単位(本)		適用工具
				全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
T18													
111-00665	T18S-BLU	青	1.0~16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00667	T18S-GRN	緑											
111-00674	T18S-RED	赤											
111-00679	T18S-YLW	黄											
111-00644	T18R-BLU	青	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00646	T18R-GRN	緑											
111-00658	T18R-RED	赤											
111-00662	T18R-YLW	黄											
T30													
111-00688	T30R-BLU	青	1.0~36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4
111-00690	T30R-GRN	緑											
111-00697	T30R-RED	赤											
111-00702	T30R-YLW	黄											
111-00681	T30L-BLU	青	1.5~50.0	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	135 (13.77)	100	15,000	1, 2, 4
111-00682	T30L-GRN	緑											
111-00684	T30L-RED	赤											
111-00686	T30L-YLW	黄											
T50													
111-00723	T50R-BLU	青	1.5~50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4
111-00724	T50R-GRN	緑											
111-00731	T50R-RED	赤											
111-00740	T50R-YLW	黄											
111-00712	T50L-BLU	青	2.5~105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4
111-00713	T50L-GRN	緑											
111-00717	T50L-RED	赤											
111-00721	T50L-YLW	黄											
T60													
111-00754	T60S-BLU	青	1.5~65.0	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4
111-00756	T60S-GRN	緑											
111-00761	T60S-RED	赤											
111-00764	T60S-YLW	黄											
111-00745	T60R-BLU	青	1.5~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4
111-00746	T60R-GRN	緑											
111-00749	T60R-RED	赤											
111-00752	T60R-YLW	黄											
T120													
111-00620	T120R-BLU	青	3.0~100	380	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 5, 6
111-00621	T120R-GRN	緑											
111-00625	T120R-RED	赤											
111-00629	T120R-YLW	黄											

ABシリーズ

スタンダードシリーズ(66ナイロン)

特殊樹脂シリーズ

アウトサイドセレーションシリーズ

ヘビーデューティーシリーズ

リピートシリーズ

グリップタイ

エンドレスシリーズ

メタルタイ

スペシャルシリーズ

ケーブルラップ