



Digital Salinity Meter

デジタル塩分濃度計

- 特長** ●コンパクトで携帯に便利です。
用途 ●飲料水管理 ●養魚管理に。
仕様 ●電源:アルカリ単4乾電池×2本(付属) ●測定方式:導電率測定法
 ●幅×奥行×高さ:40×40×185mm
 ●測定温度範囲:0~60℃(温度分解能0.1℃) ●保護等級:IPX5
 ●導電率(EC)測定機能付 ●ホールド機能付

付属品 ●収納ケース付
製造国 ●中国

対応電池 ¥225 (税抜価格)
 発注コード 423-4073 単4
 品番 TLR03G-P4S 4本入



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (%)	分解能 (%)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
825-2445	72799	¥15,714	¥22,000	0~8.0	0.1	1	114	18(164)

☎商品のお問い合わせ:0120-666-899 <http://www.shinwasokutei.co.jp/>

Shinwa測定機[468209]



Digital Salinity Meter

塩分濃度計

- 特長** ●広範囲測定0.1~10.0%です。
 ●2~9回までの平均を表示します。
 ●オートパワーオフ機能付です。
用途 ●水溶液の測定に。
仕様 ●電源:9V乾電池×1個(付属)
 ●幅×奥行×高さ:62×24×148mm
 ●プローブ:φ16×198mm ●センサーコード長:約0.5m

製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (%)	分解能 (%)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
423-9903	SK-10S	¥29,800	¥29,800	0.1~10.0	0.1	1	145	11(41)

☎商品のお問い合わせ:03-3254-8111 <http://www.sksato.co.jp/>

株式会社計量器製作所[376718]



Compact Salinity Meter

コンパクト塩分計“LAQUATwin-Salt-22”

- 特長** ●ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。
 ●LAQUATwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用しています。
 ●pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度(NaCl重量%)に演算変換しています。
用途 ●食品・健康管理・食品工程管理、食事指導などに。
仕様 ●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属) ●測定必要試料量:0.3mL以上(サンプリングシートB使用により0.05mLから測定可能) ●分解能:(1)0.00~0.99% : 0.01%(重量%) (2)1.0~9.9% : 0.1%(重量%) (3)0~25% : 1%(重量%)
 ●温度表示範囲/分解能:0~50℃/0.1℃ ●校正点数:最大2点 製造国 ●日本

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (%)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
100-6292	LAQUATWIN-SALT-22	¥38,000	¥38,000	0.01~25(重量)	29×20×164	1	50	22(74)

☎商品のお問い合わせ:0120-37-6045 <http://www.horiba.com/jp/>

堀場アドバンステクノ[840450]



Digital Salinity Meter

デジタル塩分計

- 特長** ●塩分と温度のデュアル表示です。
 ●センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。
用途 ●液体の塩分測定。
仕様 ●電源:単4乾電池×3本(別売)
 ●幅×奥行×高さ:48×29×147mm

製造国 ●台湾

対応電池 ¥225 (税抜価格)
 発注コード 423-4073 単4
 品番 TLR03G-P4S 4本入

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (%)	分解能 (%)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
331-9661	SA-02	¥19,800	¥22,000	0~10	0.1	1	135	53(295)

☎商品のお問い合わせ:03-3255-1117 <https://www.kk-custom.co.jp/>

株式会社カスタム[302582]



Salt Meter

防水型デジタル塩分計

- 特長** ●塩分濃度を手軽にチェックできます。
 ●塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。
 ●防水型IPX7、汚れたらまろごと洗えます。
 ●検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途 ●塩分濃度の測定に。
仕様 ●電源:リチウム電池CR2032×1個(付属)
 ●測定方式:電気伝導度測定方式 ●防水レベル:IPX7
 ●表示方法:液晶デジタル2桁表示 ●被測定物温度範囲:0~90℃

製造国 ●中国

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (%)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
179-5500	AD-4723	¥3,188	オープン	0.1~5.0	34×16×180	10	28	22(440)

☎商品のお問い合わせ:03-5391-6126 <http://www.aandd.co.jp/>

対応電池 ¥214 (税抜価格)
 発注コード 342-8044 単1
 品番 CR20321BS 1個入

注意
 ●固形物や粉末およびカレーなどのどろろした粘性の高い液体では測定できません。

株式会社イー・アンド・ディ[220815]