

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

天馬 **WOODY STEP**
日本 **踏台“ウディステップ”**

同商品群 在庫数 **18** アイテム

811000514 811000517 (スリムタイプ) 811000595 (ハンドル付)

インテリアにもなじむ木目柄

特長
●インテリアにもなじみやすい、木目柄がおしゃれな脚立です。
●アルミ製で軽く、持ち運びも楽々です。
●折りたたむとコンパクトに収納できます。

仕様
●完成品 ●製品安全協会 (SGマーク) 認定品

材質
●本体:アルミニウム合金 製造国 ●ベトナム

仕様 ●踏ざん踏面幅:70mm
材質 ●樹脂部分:ABS樹脂 ●ストッパーキャップ・柱キャップ:PP
●すべり止め:塩化ビニル樹脂

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	収納時全長 (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
119-9022	811000514	¥2,476	オープン	100	0.3	0.33	239×160	1	12	1.1	32 (-)
121-9571	811000515	¥4,451	オープン	100	0.55	0.6	268×160	2	6	1.7	14 (-)
120-2265	811000516	¥6,223	オープン	100	0.79	0.855	268×160	3	6	2.6	12 (-)

天馬株式会社 [606172]

ハンドル付 仕様 ●踏ざん踏面幅:70mm
材質 ●樹脂部分:ABS樹脂 ●滑り止め・脚ストッパー:塩化ビニル樹脂 ●ストッパーキャップ:ポリエチレン ●柱キャップ:ABS樹脂 ●柱スペーサー:ポリカーボネート

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	収納時全長 (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
200-6817	811000595	¥8,044	オープン	100	0.78	1.28	265×160	3	4	2.63	16 (-)

ハラックス **Step**
日本 **アルミ製踏み台“フミラック”**

同商品群 在庫数 **4** アイテム

FL-1800

特長
●天板がロングタイプのため、左右に移動ができ、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
●ハンドルと車輪付きで、本体の移動も楽におこなえます。
●高さを3段階に調節できます。

仕様
●組立品
●φ150ノーパンクタイヤ付

材質
●アルミ合金 製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-1493	FL-1257	¥50,600	¥50,600	100	0.25-0.30-0.35	1257×260	1	1	7.7	7 (100)
762-1507	FL-1800	¥55,000	¥55,000	100	0.25-0.30-0.35	1800×260	1	1	9.2	6 (50)

価格改定日 20.01 ハラックス株式会社 [820920]

商品のお問い合わせ: 0279-23-5828 <http://harax.co.jp/>

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-1493	FL-1257	¥50,600	¥50,600	100	0.25-0.30-0.35	1257×260	1	1	7.7	7 (100)
762-1507	FL-1800	¥55,000	¥55,000	100	0.25-0.30-0.35	1800×260	1	1	9.2	6 (50)

アルインコ **Work Step**
日本 **薄型踏台**

同商品群 在庫数 **20** アイテム

CCS40 CCS60 CCS80 CCS52BB

ワンタッチで折りたためます。

アルインコ株式会社機器事業部 [118116]

特長
●昇降しやすい昇降角度(65°)と踏ざん間隔(200mm)です。
●折りたたみ収納時の厚さが73mmとコンパクトです。

仕様
●踏ざん踏面幅:70mm
●完成品
●製品安全協会 (SGマーク) 認定品
●Aマーク認定品

材質
●アルミ 製造国 ●中国

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	収納時全長 (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
772-7470	CCS40	¥8,250	¥13,200	100	0.36	0.61	280×200	2	5	2.1	20 (61)
772-7488	CCS60	¥8,938	¥14,300	100	0.56	0.83	280×200	3	5	2.7	17 (107)
772-7496	CCS80	¥11,375	¥18,200	100	0.76	1.05	280×200	4	5	3.2	40 (77)

商品のお問い合わせ: 0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	収納時全長 (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
772-7470	CCS40	¥8,250	¥13,200	100	0.36	0.61	280×200	2	5	2.1	20 (61)
772-7488	CCS60	¥8,938	¥14,300	100	0.56	0.83	280×200	3	5	2.7	17 (107)
772-7496	CCS80	¥11,375	¥18,200	100	0.76	1.05	280×200	4	5	3.2	40 (77)

ハラックス **Step**
日本 **“フミラック”踏み台**

同商品群 在庫数 **4** アイテム

FL-20R FL-30R

特長
●アルミ製で取っ手付きのため移動にも便利です。

仕様
●組立品
●ハンドル高さ調節可能
●室内用

材質
●アルミ合金 製造国 ●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-1515	FL-20R	¥13,200	¥13,200	100	0.2	300×300	1	1	1.28	10 (67)
762-1523	FL-30R	¥14,000	¥14,000	100	0.3	300×300	1	1	1.33	44 (108)

価格改定日 20.01 ハラックス株式会社 [820920]

商品のお問い合わせ: 0279-23-5828 <http://harax.co.jp/>

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	収納時全長 (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
120-5394	811000517	¥7,143	オープン	100	0.45	0.7	300×180	2	6	3.0	4 (-)
120-2238	811000518	¥9,307	オープン	100	0.64	0.9	300×180	3	6	4.1	7 (-)

アルインコ **Color Step**
日本 **薄型カラー踏台SS-B**

同商品群 在庫数 **20** アイテム

SS52BB

特長
●厚さ44mmにコンパクトに収納できます。

仕様
●踏ざん踏面幅:103mm
●完成品

材質
●アルミ 製造国 ●中国

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	収納時全長 (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
480-7553	SS52BB	¥15,813	¥25,300	100	0.52	0.82	356×182	2	1	4.0	38 (63)
480-7561	SS80BB	¥19,938	¥31,900	100	0.8	1.12	356×182	3	1	5.2	23 (47)

商品のお問い合わせ: 0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	収納時全長 (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
480-7553	SS52BB	¥15,813	¥25,300	100	0.52	0.82	356×182	2	1	4.0	38 (63)
480-7561	SS80BB	¥19,938	¥31,900	100	0.8	1.12	356×182	3	1	5.2	23 (47)