

ハラクックス Aluminum Rear Car  
**HARAX** 日本 **リヤカー”輪太郎”**



BS-3000N (普及型)

材質 ●本体:アルミ合金  
製造国 ●日本



BS-1108 使用例 (SK-TF-50-YE×6個) (コンテナ別売)



BS-1068 使用例

【普及型】特長 ●前後フレームは取外し可能な差込式です。  
仕様 ●均等荷重:350kg

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | (価格改定日 20.01) | ハラクックス株[820920]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	積載面寸法(長さ×幅) (mm)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★116-5117	BS-3000N	¥128,700	¥128,700	2230×1170×810	1200×800	26×2-1/2Nノーパンクタイヤ	1	28.4	16(146)



BS-3000NG (総板張り式)

【総板張り式】特長 ●前後フレームは取り外し可能な差込式です。  
●合板パネル付です。  
仕様 ●均等荷重:350kg

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | (価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	積載面寸法(長さ×幅) (mm)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★116-6310	BS-3000NG	¥154,000	¥154,000	2230×1170×810	1200×800	26×2-1/2Nノーパンクタイヤ	1	38.4	11(43)



BS-1108 (普及型)

【普及型】特長 ●荷台面が広いタイプで荷台と側面ガードが低く荷物の積み下ろしが楽に行えます。  
●左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく取ります。  
仕様 ●荷台寸法:1100~1300mm×800mm

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥1,200 | 沖縄・離島は除く | (価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	積載面寸法(長さ×幅) (mm)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★763-1332	BS-1108	¥52,800	¥52,800	2030~2250×920~1180×605~745	1100~1300×800~1120	13×3Tエア入タイヤ	1	13.5	6(75)



BS-1068 (荷台面板張り仕様)

【荷台面板張り仕様】特長 ●荷台面が低く、荷物の積み下ろしを楽に行えます。  
●コンパクトサイズなので旋回が楽に行えます。  
仕様 ●荷台寸法:970mm×690mm

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥1,200 | 沖縄・離島は除く | (価格改定日 20.01)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	積載面寸法(長さ×幅) (mm)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★763-1324	BS-1068	¥57,200	¥57,200	1730×990×750	970×690	13×3Tエア入リ(TR13×3T)	1	15	12(134)

☎商品のお問い合わせ:0279-23-5828 http://harax.co.jp/

アルインコ Folding-type Bicycle-Drawn Cart Made by Aluminum

ALINCO 日本 **折りたたみ式リヤカー**

同品目数 2 アイテム



特長 ●簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。  
●運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。  
仕様 ●タイヤタイプ:20インチノーパンク  
●均等荷重:180kg

材質 ●アルミ合金  
製造国 ●日本



HKW180

商品紹介動画



スタンド使用時



折りたたみ時

発注単位1台 | (価格改定日 21.09) | アルインコ株住宅機器事業部[118116]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	積載面寸法(長さ×幅) (mm)	折りたたみ時寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
751-3666	HKW180	¥61,875	¥99,000	1860×870×630	900×600	1020×370×750	1	21	72(81)

☎商品のお問い合わせ:0120-302-669 http://www.alinco.co.jp/

アルミス Rear Car  
**ALUMIS** 日本 **リヤカー**



14-GATA

特長 ●本体はアルミ製でさびにくく軽量です。  
●タイヤはプラホイールエアタイヤ仕様です。  
仕様 ●均等荷重:80kg  
材質 ●アルミ合金  
製造国 ●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 株アルミス[128911]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	積載面寸法(長さ×幅) (mm)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★489-5916	14-GATA	¥32,699	オープン	1310×600×360	860×600	14インチ	1	7	1(34)

【荷台面板張り仕様】

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	長さ×幅×高さ (mm)	積載面寸法(長さ×幅) (mm)	タイヤタイプ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★489-5908	14FT	¥43,136	オープン	1340×600×360	890×600	14インチ	1	10	9(129)

☎商品のお問い合わせ:048-796-4841 http://www.alumis.jp/



14FT (荷台面板張り仕様)