


Multi Robot Cable - Flexible and Oil-resistance, adaptable to movable part -


◆特長および用途 Features and Use◆

- UL規格、CSA規格対応の可動部用多心ケーブルです
Flexible robot cable for movable part, and that is conformed to UL Standard and CSA Standard
- RoHS及びREACH に対応しています。
Compliance with RoHS and REACH
- 主に機器内および機器間配線用ケーブルとしてお使いいただけます。
Mainly adaptable to internal wiring of electric equipment or inter-device wiring
- 柔軟性・耐油性に優れています。
Excels in pliability and oil-resistance
- EMI対策として、編組シールドを施したタイプも取り扱っています。【MRC UL2501-SB】
Braided shield type for EMI measure is also handling 【MRC UL2501-SB】

◆認証 Certification◆



◆構造 Construction◆



- ★ 仕様につきましては、別途仕様概要一覧を掲載しておりますが、詳細につきましては、仕様書をご要求ください。
Abridged general specs list is on another page.
If you want to know about details, please request for the specification.
- ★ 上記は3心の場合の配列例です。その他の主な配列例は、次頁「線心配列の例」に掲載しています。
The figure above is an example of the case of the number of cores is three.
Others are on next page "Example of array of cores".