

# ASB-MBE

●黄銅スペーサー（六角） ●Brass spacer (Hexagonal) ●黄銅隔離柱（六角）

スペーサー  
の選定

- 1 黄銅  
スペーサー
- 2 ジュラコン  
スペーサー
- 3 ステンレス  
スペーサー
- 4 スチール  
スペーサー
- 5 PPS  
スペーサー
- 6 PBT  
スペーサー
- 7 エコ  
スペーサー
- 8 アルミ  
スペーサー
- 9 ベーク  
スペーサー
- 10 ナイロン/レ  
ニス  
スペーサー
- 11 ビーク  
スペーサー
- 12 ABS  
スペーサー
- 13 LED取付  
スペーサー
- 14 D-Sub取付  
スペーサー
- 15 PTFE  
スペーサー
- 16 セラミック・ガラス  
スペーサー
- 17 チタン  
スペーサー
- 18 ポリカーボネート  
スペーサー
- 19 ガラエポ  
スペーサー
- 20 樹脂  
ワッシャー
- 21 ゴム  
ワッシャー
- 22 金属  
ワッシャー
- 23 樹脂  
ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/  
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/  
ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー  
丸ピン
- 26 ビンヘッダー  
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート  
ナット
- 29 ローレット  
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー  
保護チューブ
- 33 ばねポスト

仕様

- ・材質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/マイクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)  
マイクロブラックは側面のみに施しております  
ネジ部、両端正面部はニッケルメッキのみ
- ・RoHS対応製品



ASB-300MBE (M=3 ピッチ0.5)				L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
<p>Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2</p>	3	ASB-303MBE	全ネジ	15	ASB-315MBE	全ネジ	55	ASB-355MBE	6			
	4	ASB-304MBE	//	16	ASB-316MBE	//	60	ASB-360MBE	6			
	5	ASB-305MBE	//	17	ASB-317MBE	//	65	ASB-365MBE	6			
	6	ASB-306MBE	//	18	ASB-318MBE	//	70	ASB-370MBE	6			
	7	ASB-307MBE	//	19	ASB-319MBE	//	75	ASB-375MBE	6			
	8	ASB-308MBE	//	20	ASB-320MBE	全ネジ	80	ASB-380MBE	6			
	9	ASB-309MBE	//	25	ASB-325MBE	6	85	ASB-385MBE	6			
	10	ASB-310MBE	//	30	ASB-330MBE	6	90	ASB-390MBE	6			
	11	ASB-311MBE	//	35	ASB-335MBE	6	95	ASB-395MBE	6			
	12	ASB-312MBE	//	40	ASB-340MBE	6	100	ASB-3100MBE	6			
	13	ASB-313MBE	//	45	ASB-345MBE	6						
	14	ASB-314MBE	全ネジ	50	ASB-350MBE	6						

ご注文個数 50個～