

MSB-E

《短間用》

●黄銅スペーサー (六角・短間段重ね用) ●Brass spacer (Hexagonal) with short screw ●黄銅隔離柱 (六角,短間隔用)



仕様

- 1 黄銅スペーサー
 - ・材質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
 - ・RoHS対応製品

2 ジュラコンスペーサー

3 ステンレススペーサー

4 スチールスペーサー

5 PPSスペーサー

6 PBTスペーサー

7 エコスペーサー

8 アルミスペーサー

9 ベークスペーサー

10 ナイロン/レニススペーサー

11 ビークスペーサー

12 ABSスペーサー

13 LED取付スペーサー

14 D-Sub取付スペーサー

15 PTFEスペーサー

16 セラミック・ガラススペーサー

17 チタンスペーサー

18 ボリカーボネートスペーサー

19 ガラエボスペーサー

20 樹脂ワッシャー

21 ゴムワッシャー

22 金属ワッシャー

23 樹脂プッシュ

24 樹脂ネジ/ボルト/ナット

25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

26 ピンヘッダー丸ピン

26 ピンヘッダー角ピン

27 基板用端子

28 インサートナット

29 ローレットツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー保護チューブ

33 ばねポスト

MSB-2000-03E (M=2 ピッチ0.4)	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	4	MSB-2004-03E	2.5	11	MSB-2011-03E	5	18	MSB-2018-03E	5
	5	MSB-2005-03E	3	12	MSB-2012-03E	5	19	MSB-2019-03E	5
	6	MSB-2006-03E	4	13	MSB-2013-03E	5	20	MSB-2020-03E	5
	7	MSB-2007-03E	5	14	MSB-2014-03E	5			
	8	MSB-2008-03E	5	15	MSB-2015-03E	5			
	9	MSB-2009-03E	5	16	MSB-2016-03E	5			
	10	MSB-2010-03E	5	17	MSB-2017-03E	5			

ご注文個数 50個〜

MSB-2000-04E (M=2 ピッチ0.4)	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	4	MSB-2004-04E	2.5	11	MSB-2011-04E	5	18	MSB-2018-04E	5
	5	MSB-2005-04E	3	12	MSB-2012-04E	5	19	MSB-2019-04E	5
	6	MSB-2006-04E	4	13	MSB-2013-04E	5	20	MSB-2020-04E	5
	7	MSB-2007-04E	5	14	MSB-2014-04E	5			
	8	MSB-2008-04E	5	15	MSB-2015-04E	5			
	9	MSB-2009-04E	5	16	MSB-2016-04E	5			
	10	MSB-2010-04E	5	17	MSB-2017-04E	5			

ご注文個数 50個〜

用途


MSB

●短間用スペーサー




装置機器の多機能化、小型化、軽量化により、プリント基板は段重ね化が進み、又、段重ねの間隔も短くなっています。MSBスペーサーは段重ねの短間用スペーサーとして規格化されました。


通常のスペーサー



6m/m間隔の設計が出来ない
(オス・メネジ付スペーサー使用時)
BSB-306E (メネジ深さ4)



MSBスペーサー



6m/m間隔の設計が可能
(オス・メネジ付スペーサー使用時)
MSB-306-04E

