

●ジュラコンスペーサー (六角) ●POM spacer (Hexagonal) ●POM隔離柱 (六角)

スペーサー  
の選定

- 1** 黄銅  
スペーサー
- 2** ジュラコン  
スペーサー
- 3** ステンレス  
スペーサー
- 4** スチール  
スペーサー
- 5** PPS  
スペーサー
- 6** PBT  
スペーサー
- 7** エコ  
スペーサー
- 8** アルミ  
スペーサー
- 9** ベーク  
スペーサー
- 10** ナイロン・レ  
ンズ  
スペーサー
- 11** ビーク  
スペーサー
- 12** ABS  
スペーサー
- 13** LED取付  
スペーサー
- 14** D-Sub取付  
スペーサー
- 15** PTFE  
スペーサー
- 16** セラミック・ガラス  
スペーサー
- 17** チタン  
スペーサー
- 18** ポリカーボネート  
スペーサー
- 19** ガラエボ  
スペーサー
- 20** 樹脂  
ワッシャー
- 21** ゴム  
ワッシャー
- 22** 金属  
ワッシャー
- 23** 樹脂  
ワッシャー
- 24** 樹脂ネジ/  
ボルト/ナット
- 25** 金属ネジ/ボルト/  
ナット/ワッシャー
- 26** ビンヘッダー  
丸ピン
- 26** ビンヘッダー  
角ピン
- 27** 基板用端子
- 28** インサート  
ナット
- 29** ローレット  
ツマミ・ナット
- 30** 精密シャフト
- 31** 全ネジ
- 32** 光ファイバー  
保護チューブ
- 33** ばねポスト

仕様

- ・材質 / ジュラコン (POM)
- ・色 / 乳白色
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
- ・U L 規格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品



AS-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	L	品番	L	品番
	3	AS-2003	10.5	AS-2010.5	18	AS-2018	
	3.5	AS-2003.5	11	AS-2011	18.5	AS-2018.5	
	4	AS-2004	11.5	AS-2011.5	19	AS-2019	
	4.5	AS-2004.5	12	AS-2012	19.5	AS-2019.5	
	5	AS-2005	12.5	AS-2012.5	20	AS-2020	
	5.5	AS-2005.5	13	AS-2013	21	AS-2021	
	6	AS-2006	13.5	AS-2013.5	22	AS-2022	
	6.5	AS-2006.5	14	AS-2014	23	AS-2023	
	7	AS-2007	14.5	AS-2014.5	24	AS-2024	
	7.5	AS-2007.5	15	AS-2015	25	AS-2025	
	8	AS-2008	15.5	AS-2015.5	26	AS-2026	
8.5	AS-2008.5	16	AS-2016	27	AS-2027		
9	AS-2009	16.5	AS-2016.5	28	AS-2028		
9.5	AS-2009.5	17	AS-2017	29	AS-2029		
10	AS-2010	17.5	AS-2017.5	30	AS-2030		

Lの公差 L=15.5迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～