

BSF-E/BSF-AE(エアーク付)

●スチールスペーサー (六角) ●Steel spacer (Hexagonal) trivalent chromium chromate ●钢铁隔离柱 (六角)

仕 様

- ・材 質/快削鋼 (SUM)
- ・処 理/三価クロムクロメート処理
- ・RoHS対応製品

BSF-E BSF-AE



BSF-2600E (M=2.6 ピッチ0.45)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
4	BSF-2604E	2.5		10	BSF-2610E	5		19	BSF-2619E	5	
4.5	BSF-2604.5E	2.5		11	BSF-2611E	5		20	BSF-2620E	5	
5	BSF-2605E	3		12	BSF-2612E	5		21	BSF-2621E	5	
5.5	BSF-2605.5E	3		12.5	BSF-2612.5E	5		22	BSF-2622E	5	
6	BSF-2606E	4		13	BSF-2613E	5		23	BSF-2623E	5	
6.5	BSF-2606.5E	4		14	BSF-2614E	5		24	BSF-2624E	5	
7	BSF-2607E	5		15	BSF-2615E	5		25	BSF-2625E	5	
7.5	BSF-2607.5E	5		16	BSF-2616E	5		26	BSF-2626E	5	
8	BSF-2608E	5		16.5	BSF-2616.5E	5		27	BSF-2627E	5	
8.5	BSF-2608.5E	5		17	BSF-2617E	5		28	BSF-2628E	5	
9	BSF-2609E	5		17.5	BSF-2617.5E	5		29	BSF-2629E	5	
9.5	BSF-2609.5E	5		18	BSF-2618E	5		30	BSF-2630E	5	

ご注文個数 50個〜

BSF-300E (M=3 ピッチ0.5)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
4	BSF-304E	2		15.5	BSF-315.5E	6		27	BSF-327E	6	
4.5	BSF-304.5E	2		16	BSF-316E	6		27.5	BSF-327.5E	6	
5	BSF-305E	3		16.5	BSF-316.5E	6		28	BSF-328E	6	
5.5	BSF-305.5E	3		17	BSF-317E	6		28.5	BSF-328.5E	6	
6	BSF-306E	4		17.5	BSF-317.5E	6		29	BSF-329E	6	
6.5	BSF-306.5E	4		18	BSF-318E	6		29.5	BSF-329.5E	6	
7	BSF-307E	5		18.5	BSF-318.5E	6		30	BSF-330E	6	
7.5	BSF-307.5E	5		19	BSF-319E	6		35	BSF-335E	6	
8	BSF-308E	6		19.5	BSF-319.5E	6		40	BSF-340E	6	
8.5	BSF-308.5E	6		20	BSF-320E	6		45	BSF-345E	6	
9	BSF-309E	6		20.5	BSF-320.5E	6		50	BSF-350E	6	
9.5	BSF-309.5E	6		21	BSF-321E	6		55	BSF-355E	6	
10	BSF-310E	6		21.5	BSF-321.5E	6		60	BSF-360E	6	
10.5	BSF-310.5E	6		22	BSF-322E	6		65	BSF-365E	6	
11	BSF-311E	6		22.5	BSF-322.5E	6		70	BSF-370E	6	
11.5	BSF-311.5E	6		23	BSF-323E	6		75	BSF-375E	6	
12	BSF-312E	6		23.5	BSF-323.5E	6		80	BSF-380E	6	
12.5	BSF-312.5E	6		24	BSF-324E	6		85	BSF-385E	6	
13	BSF-313E	6		24.5	BSF-324.5E	6		90	BSF-390E	6	
13.5	BSF-313.5E	6		25	BSF-325E	6		95	BSF-395E	6	
14	BSF-314E	6		25.5	BSF-325.5E	6		100	BSF-3100E	6	
14.5	BSF-314.5E	6		26	BSF-326E	6					
15	BSF-315E	6		26.5	BSF-326.5E	6					

Lの公差 L=60迄±0.1 L=65より±0.2

ご注文個数 50個〜

BSF-300AE (M=3 ピッチ0.5)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
8	BSF-308AE	5		17	BSF-317AE	6		26	BSF-326AE	6	
9	BSF-309AE	6		18	BSF-318AE	6		27	BSF-327AE	6	
10	BSF-310AE	6		19	BSF-319AE	6		28	BSF-328AE	6	
11	BSF-311AE	6		20	BSF-320AE	6		29	BSF-329AE	6	
12	BSF-312AE	6		21	BSF-321AE	6		30	BSF-330AE	6	
13	BSF-313AE	6		22	BSF-322AE	6					
14	BSF-314AE	6		23	BSF-323AE	6					
15	BSF-315AE	6		24	BSF-324AE	6					
16	BSF-316AE	6		25	BSF-325AE	6					

B寸法 L=8迄6 L=9より7.5

ご注文個数 50個〜

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレコーズスペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料