

# BSP-E(圧入) / BSP-WE(接着) / BSP-FWE(接着)

●PPSスパーサー (六角) ●PPS spacer (Hexagonal) ●PPS隔離柱 (六角)

仕様

- 本体
  - ・材質 / ポリフェニレンサルファイド (PPS) グレード#1140A1 ガラス繊維40%入
  - ・色 / 茶
  - ・熱変形温度 / **BSP-E** 1.82MPa...260°C
  - ・ **BSP-WE・FWE** 1.82MPa...110°C (接着剤)
  - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- オネジ
  - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
  - ・処 理 / ニッケルメッキ (Ni)
  - ・RoHS対応製品



BSP-2000FWE (M=2 ピッチ0.4)				L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2</p>	7	BSP-2007FWE	2.5	17	BSP-2017FWE	5						
	8	BSP-2008FWE	3.5	18	BSP-2018FWE	5						
	9	BSP-2009FWE	4.5	19	BSP-2019FWE	5						
	10	BSP-2010FWE	5.5	20	BSP-2020FWE	5						
	11	BSP-2011FWE	6.5									
	12	BSP-2012FWE	5									
	13	BSP-2013FWE	5									
	14	BSP-2014FWE	5									
	15	BSP-2015FWE	5									
	16	BSP-2016FWE	5									

ご注文個数 50個～

BSP-2600E (M=2.6 ピッチ0.45)				L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2</p>	7	BSP-2607E	3.2	13	BSP-2613E	9	21	BSP-2621E	5			
	7.5	BSP-2607.5E	3.2	14	BSP-2614E	10	22	BSP-2622E	5			
	8	BSP-2608E	3.7	15	BSP-2615E	11	23	BSP-2623E	5			
	8.5	BSP-2608.5E	3.7	16	BSP-2616E	12	24	BSP-2624E	5			
	9	BSP-2609E	5	16.5	BSP-2616.5E	12	25	BSP-2625E	5			
	9.5	BSP-2609.5E	5	17	BSP-2617E	13	26	BSP-2626E	5			
	10	BSP-2610E	6	17.5	BSP-2617.5E	13	27	BSP-2627E	5			
	11	BSP-2611E	7	18	BSP-2618E	14	28	BSP-2628E	5			
	12	BSP-2612E	8	19	BSP-2619E	15	29	BSP-2629E	5			
	12.5	BSP-2612.5E	8	20	BSP-2620E	16	30	BSP-2630E	5			

ご注文個数 50個～

BSP-2600WE (M=2.6 ピッチ0.45)				L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>	L	品 番	ℓ <sub>1</sub>
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2</p>	7	BSP-2607WE	3	13	BSP-2613WE	9	21	BSP-2621WE	5			
	7.5	BSP-2607.5WE	3	14	BSP-2614WE	10	22	BSP-2622WE	5			
	8	BSP-2608WE	4	15	BSP-2615WE	11	23	BSP-2623WE	5			
	8.5	BSP-2608.5WE	4	16	BSP-2616WE	12	24	BSP-2624WE	5			
	9	BSP-2609WE	5	16.5	BSP-2616.5WE	12	25	BSP-2625WE	5			
	9.5	BSP-2609.5WE	5	17	BSP-2617WE	13	26	BSP-2626WE	5			
	10	BSP-2610WE	6	17.5	BSP-2617.5WE	13	27	BSP-2627WE	5			
	11	BSP-2611WE	7	18	BSP-2618WE	14	28	BSP-2628WE	5			
	12	BSP-2612WE	8	19	BSP-2619WE	15	29	BSP-2629WE	5			
	12.5	BSP-2612.5WE	8	20	BSP-2620WE	16	30	BSP-2630WE	5			

ご注文個数 50個～

- スパーサーの選定
- 黄銅スパーサー 1
- ジュラコンスパーサー 2
- ステンレススパーサー 3
- スチールスパーサー 4
- PPSスパーサー 5
- PBTスパーサー 6
- エコスパーサー 7
- アルミスパーサー 8
- ベークスパーサー 9
- ナイロンレコーズスパーサー 10
- ビークスパーサー 11
- ABSスパーサー 12
- LED取付スパーサー 13
- D-Sub取付スパーサー 14
- PTFEスパーサー 15
- セラミックス・ガラススパーサー 16
- チタンスパーサー 17
- ポリカーボネートスパーサー 18
- ガラエポスパーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料