

# CP

●PPSスペーサー (中空) ●PPS spacer (Hollow tube) ●PPS隔離柱 (管型)

## 仕様

- ・材 質 / ポリフェニレンサルファイド (PPS) グレード#1140A1 ガラス繊維40%入
- ・色 / 茶
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...260℃
- ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品



CP-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CP-2001	6	CP-2006	12	CP-2012	
	1.5	CP-2001.5	6.5	CP-2006.5	13	CP-2013	
	2	CP-2002	7	CP-2007	14	CP-2014	
	2.5	CP-2002.5	7.5	CP-2007.5	15	CP-2015	
	3	CP-2003	8	CP-2008	16	CP-2016	
	3.5	CP-2003.5	8.5	CP-2008.5	17	CP-2017	
	4	CP-2004	9	CP-2009	18	CP-2018	
	4.5	CP-2004.5	9.5	CP-2009.5	19	CP-2019	
	5	CP-2005	10	CP-2010	20	CP-2020	
	5.5	CP-2005.5	11	CP-2011			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

CP-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CP-2601	6	CP-2606	12	CP-2612	
	1.5	CP-2601.5	6.5	CP-2606.5	13	CP-2613	
	2	CP-2602	7	CP-2607	14	CP-2614	
	2.5	CP-2602.5	7.5	CP-2607.5	15	CP-2615	
	3	CP-2603	8	CP-2608	16	CP-2616	
	3.5	CP-2603.5	8.5	CP-2608.5	17	CP-2617	
	4	CP-2604	9	CP-2609	18	CP-2618	
	4.5	CP-2604.5	9.5	CP-2609.5	19	CP-2619	
	5	CP-2605	10	CP-2610	20	CP-2620	
	5.5	CP-2605.5	11	CP-2611			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

CP-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CP-301	9.5	CP-309.5	26	CP-326	
	1.5	CP-301.5	10	CP-310	27	CP-327	
	2	CP-302	11	CP-311	28	CP-328	
	2.5	CP-302.5	12	CP-312	29	CP-329	
	3	CP-303	13	CP-313	30	CP-330	
	3.5	CP-303.5	14	CP-314	35	CP-335	
	4	CP-304	15	CP-315	40	CP-340	
	4.5	CP-304.5	16	CP-316	45	CP-345	
	5	CP-305	17	CP-317	50	CP-350	
	5.5	CP-305.5	18	CP-318			
	6	CP-306	19	CP-319			
	6.5	CP-306.5	20	CP-320			
	7	CP-307	21	CP-321			
	7.5	CP-307.5	22	CP-322			
	8	CP-308	23	CP-323			
	8.5	CP-308.5	24	CP-324			
	9	CP-309	25	CP-325			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～