

BRE-N/BRE-SN(スリ割付)

●エコスペーサー (丸型) ●BZ5 brass spacer (Round) ●环保隔离柱 (圆柱型)

仕 様

- ・材 質/鉛レス快削黄銅 (ビスマス系 C6801BD)
- ・処 理/ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



BRE-300N (M=3 ピッチ0.5)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
4	BRE-304N	2.5		14	BRE-314N	6		29	BRE-329N	6	
4.5	BRE-304.5N	2.5		15	BRE-315N	6		30	BRE-330N	6	
5	BRE-305N	3.5		16	BRE-316N	6		35	BRE-335N	6	
5.5	BRE-305.5N	3.5		16.5	BRE-316.5N	6		40	BRE-340N	6	
6	BRE-306N	4		17	BRE-317N	6		45	BRE-345N	6	
6.5	BRE-306.5N	4		17.5	BRE-317.5N	6		50	BRE-350N	6	
7	BRE-307N	5		18	BRE-318N	6		55	BRE-355N	6	
7.5	BRE-307.5N	5		19	BRE-319N	6		60	BRE-360N	6	
8	BRE-308N	6		20	BRE-320N	6					
8.5	BRE-308.5N	6		21	BRE-321N	6					
9	BRE-309N	6		22	BRE-322N	6					
9.5	BRE-309.5N	6		23	BRE-323N	6					
10	BRE-310N	6		24	BRE-324N	6					
11	BRE-311N	6		25	BRE-325N	6					
12	BRE-312N	6		26	BRE-326N	6					
12.5	BRE-312.5N	6		27	BRE-327N	6					
13	BRE-313N	6		28	BRE-328N	6					

BRE-300SN (M=3 ピッチ0.5 スリ割付)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
4	BRE-304SN	2.5		14	BRE-314SN	6		29	BRE-329SN	6	
4.5	BRE-304.5SN	2.5		15	BRE-315SN	6		30	BRE-330SN	6	
5	BRE-305SN	3.5		16	BRE-316SN	6		35	BRE-335SN	6	
5.5	BRE-305.5SN	3.5		16.5	BRE-316.5SN	6		40	BRE-340SN	6	
6	BRE-306SN	4		17	BRE-317SN	6		45	BRE-345SN	6	
6.5	BRE-306.5SN	4		17.5	BRE-317.5SN	6		50	BRE-350SN	6	
7	BRE-307SN	5		18	BRE-318SN	6		55	BRE-355SN	6	
7.5	BRE-307.5SN	5		19	BRE-319SN	6		60	BRE-360SN	6	
8	BRE-308SN	6		20	BRE-320SN	6					
8.5	BRE-308.5SN	6		21	BRE-321SN	6					
9	BRE-309SN	6		22	BRE-322SN	6					
9.5	BRE-309.5SN	6		23	BRE-323SN	6					
10	BRE-310SN	6		24	BRE-324SN	6					
11	BRE-311SN	6		25	BRE-325SN	6					
12	BRE-312SN	6		26	BRE-326SN	6					
12.5	BRE-312.5SN	6		27	BRE-327SN	6					
13	BRE-313SN	6		28	BRE-328SN	6					

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜

鉛レス&カドミウムレスのエコスペーサーはサンエツ金属(株)製新合金を使用し、欧州危険物質使用制限指令の対応製品です。

【注記】国内リサイクルについて

従来の快削黄銅材(C3604BD)は鉛を3.7wt%以下含み、快削性を高めています。本製品は鉛に替わり、ビスマスを含め、快削性を高めています。リサイクル時は他の黄銅合金と混合しないで下さい。

本製品にはBZの記号を印字 → リサイクル時は(株)廣杉計器、又はサンエツ金属(株)にご連絡下さい。

スペーサー
の選定

黄銅
スペーサー 1

ジュラコン
スペーサー 2

ステンレス
スペーサー 3

スチール
スペーサー 4

PPS
スペーサー 5

PBT
スペーサー 6

エコ
スペーサー 7

アルミ
スペーサー 8

ベーク
スペーサー 9

ナイロン/レー
スペーサー 10

ビーク
スペーサー 11

ABS
スペーサー 12

LED取付
スペーサー 13

D-Sub取付
スペーサー 14

PTFE
スペーサー 15

セラミックス/ガラス
スペーサー 16

チタン
スペーサー 17

ポリカーボネート
スペーサー 18

ガラエポ
スペーサー 19

樹脂
ワッシャー 20

ゴム
ワッシャー 21

金属
ワッシャー 22

樹脂
ブッシュ 23

樹脂ネジ/
ボルト/ナット 24

金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 25

ピンヘッダー
丸ピン 26

ピンヘッダー
角ピン 26

基板用端子 27

インサート
ナット 28

ローレット
ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー
保護チューブ 32

ばねポスト 33