

●ピークスペーサー (六角) ●PEEK spacer (Hexagonal) ●PEEK隔離柱 (六角)

仕様

- 本体
 - ・材質 / PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
 - ・色 / うす茶
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...152°C
 - ・UL規格 / UL94V-0 (材料)
- オネジ
 - ・材質 / SUS304
 - ・RoHS対応製品



BSPE-300 (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 φ寸法 L=6~7.5迄3.2, L=8以上4</p>	6	BSPE-306	12.5	BSPE-312.5	21	BSPE-321	
	6.5	BSPE-306.5	13	BSPE-313	22	BSPE-322	
	7	BSPE-307	14	BSPE-314	23	BSPE-323	
	7.5	BSPE-307.5	15	BSPE-315	24	BSPE-324	
	8	BSPE-308	16	BSPE-316	25	BSPE-325	
	8.5	BSPE-308.5	16.5	BSPE-316.5	26	BSPE-326	
	9	BSPE-309	17	BSPE-317	27	BSPE-327	
	9.5	BSPE-309.5	17.5	BSPE-317.5	28	BSPE-328	
	10	BSPE-310	18	BSPE-318	29	BSPE-329	
	11	BSPE-311	19	BSPE-319	30	BSPE-330	
	12	BSPE-312	20	BSPE-320			

BSPE-400 (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 φ寸法 L=8~9迄4.2, L=10以上4.5</p>	8	BSPE-408	17	BSPE-417	26	BSPE-426	
	9	BSPE-409	18	BSPE-418	27	BSPE-427	
	10	BSPE-410	19	BSPE-419	28	BSPE-428	
	11	BSPE-411	20	BSPE-420	29	BSPE-429	
	12	BSPE-412	21	BSPE-421	30	BSPE-430	
	13	BSPE-413	22	BSPE-422	35	BSPE-435	
	14	BSPE-414	23	BSPE-423			
	15	BSPE-415	24	BSPE-424			
	16	BSPE-416	25	BSPE-425			

BSPE-500 (M=5 ピッチ0.8)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>Lの公差 L=15迄±0.1 L=18より±0.2</p>	15	BSPE-515					
	18	BSPE-518					
	20	BSPE-520					
	25	BSPE-525					
	30	BSPE-530					
	35	BSPE-535					
40	BSPE-540						

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレコースペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- ゼミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～