

ARPE

●ピークスペーサー (丸型) ●PEEK spacer (Round) ●PEEK隔離柱 (圆柱型)



仕様

- 1 黄銅
スペーサー
 - 2 ジュラコン
スペーサー
 - 3 ステンレス
スペーサー
 - 4 スチール
スペーサー
 - 5 PPS
スペーサー
 - 6 PBT
スペーサー
 - 7 エコ
スペーサー
 - 8 アルミ
スペーサー
 - 9 ベーク
スペーサー
 - 10 ナイロン/レ
ンズ
スペーサー
 - 11 ピーク
スペーサー
- ・材 質 / PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
 - ・色 / うす茶
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...152℃
 - ・U L 規 格 / UL94V-0 (材料)
 - ・RoHS対応製品

ARPE-300 (M=3 ピッチ0.5)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
		4	ARPE-304	10	ARPE-310	19	ARPE-319
		4.5	ARPE-304.5	11	ARPE-311	20	ARPE-320
		5	ARPE-305	12	ARPE-312	21	ARPE-321
		5.5	ARPE-305.5	12.5	ARPE-312.5	22	ARPE-322
		6	ARPE-306	13	ARPE-313	23	ARPE-323
		6.5	ARPE-306.5	14	ARPE-314	24	ARPE-324
		7	ARPE-307	15	ARPE-315	25	ARPE-325
		7.5	ARPE-307.5	16	ARPE-316	26	ARPE-326
		8	ARPE-308	16.5	ARPE-316.5	27	ARPE-327
		8.5	ARPE-308.5	17	ARPE-317	28	ARPE-328
		9	ARPE-309	17.5	ARPE-317.5	29	ARPE-329
	9.5	ARPE-309.5	18	ARPE-318	30	ARPE-330	

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 10個～

ARPE-400 (M=4 ピッチ0.7)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
		5	ARPE-405	14	ARPE-414	23	ARPE-423
		6	ARPE-406	15	ARPE-415	24	ARPE-424
		7	ARPE-407	16	ARPE-416	25	ARPE-425
		8	ARPE-408	17	ARPE-417	26	ARPE-426
		9	ARPE-409	18	ARPE-418	27	ARPE-427
		10	ARPE-410	19	ARPE-419	28	ARPE-428
		11	ARPE-411	20	ARPE-420	29	ARPE-429
		12	ARPE-412	21	ARPE-421	30	ARPE-430
		13	ARPE-413	22	ARPE-422	35	ARPE-435

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 10個～

- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミック/ガス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 樹脂
ワッシャー
- 21 ゴム
ワッシャー
- 22 金属
ワッシャー
- 23 樹脂
ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー
丸ピン
- 26 ビンヘッダー
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート
ナット
- 29 ローレット
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー
保護チューブ
- 33 ばねポスト