

●レニーワッシャー ●RENY washer ●RENY垫圈

仕様

- ・材質 / RENEY (ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入り
- ・色 / **RYW** 黄緑  
**RYW-B** 黒
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...234℃
- ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品



RYW-0000-00ワッシャー			
d	D	t	品番
3.2	7.0	0.5	RYW-0307-05
4.3	9.0	0.8	RYW-0409-08
5.3	10.0	1.0	RYW-0510-10
6.4	12.5	1.6	RYW-0612-16
8.4	17.0	1.6	RYW-0817-16
10.5	21.0	2.0	RYW-1021-20
13.0	24.0	2.5	RYW-1324-25
17.0	30.0	3.0	RYW-1730-03

ご注文個数 50個～

RYW-0000-00B ワッシャー			
d	D	t	品番
3.2	7.0	0.5	RYW-0307-05B
4.3	9.0	0.8	RYW-0409-08B
5.3	10.0	1.0	RYW-0510-10B
6.4	12.5	1.6	RYW-0612-16B
8.4	17.0	1.6	RYW-0817-16B

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロンレニースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20**
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33
- 材料資料